

# スパイラルホールブラシ

Spiral Hole Brushes

**適合素材**

Applicable Materials

セラミックス・ガラス  
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼  
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム  
Resin / Rubber

超硬合金・サーマット  
Carbide / Cermet

一般鋼・ステンレス  
General Steels / Stainless Steel

アルミニウム・銅  
Aluminium / Copper

**適合機器類**

Applicable Machines

エアグラインダー  
Air Grinder

ボール盤・電気ドリル  
Drill Press / Electric Drill

スピンドル  
Machine Tools Attachment

両頭グラインダー  
Bench Grinder

ハンド  
Hand Use

自動機ロボット  
Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable


- V112H M112H M212H M112 M212 M212L M112G V112 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA RE112 RE212 M212 LRV BS312 US21

1 Pack

1 Piece


スパイラルホールブラシ U型 Spiral Hole Brushes End-Rounded

Shank  $\phi$  6.0



ナイロン Nylon	FD1901	FD1902	★FD1903	FD1904	FD1905
線径 Wire Size			$\phi$ 0.2mm		
ナイロン Nylon	FD1911	FD1912	FD1913	FD1914	FD1915
線径 Wire Size			$\phi$ 0.3mm		
砥粒入りナイロン Nylon with Grains	FD1921	FD1922	FD1923	FD1924	FD1925
線径 Wire Size / 粒度 Grain Size			$\phi$ 0.45mm / #500		
砥粒入りナイロン Nylon Abrasive	FD1931	FD1932	FD1933	FD1934	FD1935
線径 Wire Size / 粒度 Grain Size			$\phi$ 0.3mm / #600		

CHECK



スパイラルホールブラシ  
Spiral Hole Brushes



スパイラルホールブラシ U型  
Spiral Hole Brushes End-Rounded

通常のスパイラルホールブラシに比べ  
突き当り面のダメージが少ないです。  
Less damage to the end surface than regular  
spiral hole brushes.