



FMB フェイスミルアーバ

FACE MILL ARBOR (TYPE-B)




センタースルーオイルホール対応可能! (オプション)

Coolant through oil hole type is available (option).

サンドビック社、セコ社正面フライス用

◆豊富な種類で多種多様なカッタに対応。

Plenty types are available for various types of workpieces.



BT40

CODE	FIG	φd	L	D	H	K	W	C	C1	G
BT40-FMB25.4 - 75 -100 -125 -150	3	25.4	75	78	26	5	9.5	-	33	MBA-M12
			100							
			125							
			150							
BT40-FMB27 - 75 -100 -125 -150	3	27	75	78	26	6	12	-	33	MBA-M12
			100							
			125							
			150							

BT50

CODE	FIG	φd	L	D	H	K	W	C	C1	G
BT50-FMB25.4 -150 -200 -250 -300 -350	1	25.4	150	80	26	5	9.5	-	33	MBA-M12
			200							
			250							
			300							
			350							
BT50-FMB27 -150 -200 -250 -300 -350	1	27	150	80	26	6	12	-	33	MBA-M12
			200							
			250							
			300							
			350							
BT50-FMB38.1 - 75 -150 -200 -250 -300	1	38.1	75	85	26	9	15.9	-	50	MBA-M20
			150							
			200							
			250							
			300							
BT50-FMB40 -105 -150 -200 -250 -300	1	40	105	85	26	8.5	16	-	50	MBA-M20
			150							
			200							
			250							
			300							
BT50-FMB60 - 75	4	60	75	140	25	12.5	25.4	-	-	4 ~ M16

■特殊サイズも注文により製作いたします。 Special size is available upon request.

センタースルーオイルホールのご用命は語尾に(-OH)とご指示願います。

センタースルーにてご使用の場合は穴あきクランプボルトが別途必要です。詳細はP65

When ordering coolant through type, add "-OH" to the end of model number.

Special clamping bolt with coolant hole is required for coolant through type (See page 65).