

特徴 Features


- 研削作業に適したゴム砥石です。  
Suitable for grinding.
- 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。  
Providing uniform finishing without much scratching by elastic effect.

新製品

関連製品 Related Products

セット工具 ページ Page  
Tool Sets 579・593

ドレッサー ページ Page  
Dressers 449・450



AD  
ダイヤモンド/  
CBN工具

BC  
超硬  
カッター

BS  
スチール  
カッター

CA  
軸付砥石

DB  
軸付  
ゴム砥石

DE  
特殊弾性  
砥石

EA  
サンダー

ES  
アタッチメント  
サンダー

FC  
ブラシ

FD  
特殊ブラシ

GA  
ポリッシング  
工具

HD  
研磨剤

JA  
精密研削  
工具

KA  
ドリル

MC  
カッティング  
工具

NA  
ホイール  
工具

PA  
補助工具

RD  
ハンド  
ツール

SA  
ミニモ  
専用工具

ZC  
セット工具


1 Pack  
10 Pieces Shank  $\phi$  3.0

硬さ Hardness ミディアムタイプ Medium Touch 砥粒 Grain WA

Applicable Materials

適合素材

- アルミニウム Aluminium
- 合金工具鋼 Alloy tool steel
- ステンレス鋼 Stainless steel



#80	DB2011	DB2021	DB2031	DB2041	DB2051	DB2061
#120	DB2012	DB2022	DB2032	DB2042	DB2052	DB2062
#180	DB2013	DB2023	DB2033	DB2043	DB2053	DB2063
#220	DB2014	DB2024	DB2034	DB2044	DB2054	DB2064
#320	DB2015	DB2025	DB2035	DB2045	DB2055	DB2065
#400		DB2026	DB2036	DB2046	DB2056	DB2066


1 Pack  
10 Pieces Shank  $\phi$  3.0

硬さ Hardness ミディアムタイプ Medium Touch 砥粒 Grain WA

Applicable Materials

適合素材

- アルミニウム Aluminium
- 合金工具鋼 Alloy tool steel
- ステンレス鋼 Stainless steel



#80	DB2101	DB2111	DB2121	DB2131
#120	DB2102	DB2112	DB2122	DB2132
#180	DB2103	DB2113	DB2123	DB2133
#220	DB2104	DB2114	DB2124	DB2134
#320	DB2105	DB2115	DB2125	DB2135
#400	DB2106	DB2116	DB2126	DB2136