

デルタコン×タルボーラー-500



独自の3分割刃先形状により耐久性、作業性大幅アップ!(有効長50mm)



特 長


- 独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。
- 作業性、切粉の排出性も大幅に向上。
- SM/SN材にも対応。

用 途

- 厚さ50mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。
- 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。

仕 様

- 刃 数：Φ18～23.5mm…5枚
Φ24～39mm…6枚
Φ40～64mm…8枚
Φ65mm…10枚
- 刃 幅：Φ18～65mm…3.2mm
- 適合電動機：磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など
専用磁気ボール盤(日立BM60Y、BM60M)



※切りカス落下防止対応のメタルボーラーも製造可能です。別途見積り致します。
※チップブレーキングシャンクも製造可能です。数量により別途見積り致します。

◆切削条件は100ページを参照ください。