



FMP プランジアーバ (高送り用 往復突き加工用)

PLUNGE ARBOR (PLUNGE CUTTING & HIGH FEED CUTTING)



BT50

CODE	D	L1	L2	H	D1	K	W	G
BT50-FMP22.225 -150 - 50	22.225	150	112	18	47	4	8	HCB-M10 × 35
		200	162					
		250	212					
		300	262					
		350	312					
		400	362					
		500	462					
BT50-FMP22.225 -150 - 63	22.225	150	112	18	60	4	8	HCB-M10 × 35
		200	162					
		250	212					
		300	262					
		350	312					
		400	362					
		500	462					
BT50-FMP31.75 -150 - 80	31.75	150	112	30	76	7	12.7	HCB-M16 × 40
		200	162					
		250	212					
		300	262					
		350	312					
		400	362					
		500	462					
BT50-FMP31.75 -150 - 100	31.75	150	112	30	96	7	12.7	HCB-M16 × 40
		200	162					
		250	212					
		300	262					
		350	312					
		400	362					
		500	462					
BT50-FMP38.1 -150 - 125	38.1	150	112	34	98	7	15.9	MBA-M20
		200	162					
		250	212					
		300	262					

■特殊サイズも注文により製作いたします。 Special size is available upon request.
 センタースルーオイルホールのご用命は語尾に(-OH)とご指示願います。
 センタースルーにてご使用の場合は穴あきクランプボルトが別途必要です。詳細はP65
 When ordering coolant through type, add "-OH" to the end of model number.
 Special clamping bolt with coolant hole is required for coolant through type (See page 65).

FMP サイドカッタ用アーバ

SIDE CUTTER ARBOR (FMP)



BT40

CODE	D	L1	L2	H	D1	K	W	G
BT40-FMP27 -105 - 50	27	105	78	20	48	6	12	HCB-M12 × 35
		150	123					
		200	173					

BT50

CODE	D	L1	L2	H	D1	K	W	G
BT50-FMP27 -105 - 50	27	105	67	20	48	6	12	HCB-M12 × 35
		150	112					
		200	162					
		250	212					
		300	262					
		350	312					

■特殊サイズも注文により製作いたします。 Special size is available upon request.
 センタースルーオイルホールのご用命は語尾に(-OH)とご指示願います。
 センタースルーにてご使用の場合は穴あきクランプボルトが別途必要です。詳細はP65
 When ordering coolant through type, add "-OH" to the end of model number.
 Special clamping bolt with coolant hole is required for coolant through type (See page 65).