



ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ

STRAIGHT SHANK FACE MILL ARBOR




センタースルーオイルホール対応可能! (オプション)

Coolant through oil hole type is available (option).

ミーリングチャックで、ご使用ください。

Please use with milling chucks.

◆豊富な種類で多種多様なワークに対応。Plenty types are available for various types of workpieces.



ST32

CODE	ϕd	ϕD	$\phi D1$	L	L1	H	W	K	ϕC	G
ST32-FM16 - 70	16	32	32	70	15	16	8	5	-	HCB-M8
				150						
				200						
ST32-FMC22 - 70	22	32	45	70	16	18	10	5	-	HCB-M10
				150						
				200						
ST32-FMC27 - 70	27	32	48	70	20	20	12	6	-	HCB-M12
				150						
				200						
ST32-FM22.225 - 70	22.225	32	45	70	15	18	8	4	-	HCB-M10
				150						
				200						
ST32-FMA25.4 - 70	25.4	32	50	70	16	22	9.5	5	33	MBA-M12
ST32-FMA31.75 - 70	31.75		60	70	20	30	12.7	7	40	MBA-M16

ST42

CODE	ϕd	ϕD	$\phi D1$	L	L1	H	W	K	ϕC	G
ST42-FM16 - 80	16	42	32	80	15	16	8	5	-	HCB-M8
				150						
				200						
ST42-FMC22 - 80	22	42	45	80	16	18	10	5	-	HCB-M10
				150						
				200						
ST42-FMC27 - 80	27	42	48	80	20	20	12	6	-	HCB-M12
				150						
				200						
ST42-FMC32 - 80	32	42	65	80	20	22	14	7	-	HCB-M16
				150						
				200						
ST42-FM22.225 - 80	22.225	42	45	80	15	18	8	4	-	HCB-M10
				150						
				200						
ST42-FMA25.4 - 80	25.4	42	50	80	16	22	9.5	5	33	MBA-M12
				150						
				200						
ST42-FMA31.75 - 80	31.75	42	60	80	20	30	12.7	7	40	MBA-M16
				150						
				200						

■特殊サイズも注文により製作いたします。 Special size is available upon request.

センタースルーオイルホールのご用命は語尾に(-OH)とご指示願います。

センタースルーにてご使用の場合は穴あきクランプボルトが別途必要です。詳細はP65

When ordering coolant through type, add "-OH" to the end of model number.

Special clamping bolt with coolant hole is required for coolant through type (See page 65).