


PSF/PSN スプリングプランジャ

GN616



● スチール製とステンレス製のそれぞれにプラスチックピンタイプがあります。

PSF — 軽荷重・スチール製

PSF-SN — 軽荷重・オールステンレス製

PSN — 軽荷重・スチール製・プラスチックピン

PSF-KN — 軽荷重・ステンレス製・プラスチックピン

PSF-SS — 重荷重・スチール製

PSF PSF-SN (軽荷重)

unit:mm

PSF (スチール製)		PSF-SN (ステンレス製)		共通寸法								
Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	M	s	L	D	a	B	Load 荷重(N) min./max.	for use with Wrench 適用レンチ	Mass 質量 (g)
PSF- 3	800	—	—	M 3	1	12	1	0.4	0.7	2 / 4	—	0.4
PSF- 4	600	PSF- 4-SN	1,560	M 4	1.5	15	1.5	0.6	1.3	4.5/ 16	—	0.8
PSF- 5	540	PSF- 5-SN	1,560	M 5	2.3	18	2.4	1.2	1.5	6 / 19	PPW- 5	1.3
PSF- 6	570	PSF- 6-SN	1,560	M 6	2.5	20	2.7	1.3	2	6 / 19	PPW- 6	2.5
PSF- 8	670	PSF- 8-SN	1,780	M 8	3	22	3.5	1.5	2.5	10 / 39	PPW- 8	6
PSF-10	760	PSF-10-SN	2,010	M10	3	22	4	1.5	3	10 / 39	PPW-10	9
PSF-12	1,020	PSF-12-SN	2,660	M12	4	28	6	2.7	4	12 / 53	PPW-12	16
PSF-16	1,280	PSF-16-SN	4,010	M16	5	32	7.5	3.2	5	45 /100	PPW-16	35
PSF-20	2,060	—	—	M20	7	40	10	3.5	6	52 /125	—	66
PSF-24	2,990	—	—	M24	10	52	12	3.5	8	70 /170	PPW-24	120

PSN PSF-KN (軽荷重・プラスチックピン)

unit:mm

PSN (スチール製)		PSF-KN (ステンレス製)		共通寸法								
Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	M	s	L	D	a	B	Load 荷重(N) min./max.	for use with Wrench 適用レンチ	Mass 質量 (g)
PSN- 4	670	PSF- 4-KN	1,730	M 4	1.5	15	1.5	0.6	1.3	4.5/ 16	—	0.8
PSN- 5	640	PSF- 5-KN	1,730	M 5	2.3	18	2.4	1.2	1.5	6 / 19	PPW- 5	1.3
PSN- 6	670	PSF- 6-KN	1,730	M 6	2.5	20	2.7	1.3	2	6 / 19	PPW- 6	2.5
PSN- 8	790	PSF- 8-KN	1,960	M 8	3	22	3.5	1.5	2.5	10 / 39	PPW- 8	6
PSN-10	950	PSF-10-KN	2,230	M10	3	22	4	1.5	3	10 / 39	PPW-10	9
PSN-12	1,170	PSF-12-KN	2,940	M12	4	28	6	2.7	4	12 / 53	PPW-12	16
PSN-16	1,520	PSF-16-KN	4,470	M16	5	32	7.5	3.2	5	45 /100	PPW-16	35

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

PSF-10-SN

スプリングプランジャ M ステンレス製・軽荷重

● 受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン **BB** またはインデントブロック **PIB** をご使用ください。インデントブロック **PIB** についてはNBKホームページをご覧ください。



BB ボールボタン (P.496)

PIB インデントブロック