



SLEC-B 偏心クランプボルト

WEB 選定ナビ WEB CAD Download



● 精密加工されたガイドがクランプ荷重を受けるため、クランプ時の耐久性が高まります。



- ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。
- 高い締めつけトルクに耐えるヘキサロピュラ穴*1を採用。
➔ P.1690
- 取り付け、取りはずしには専用レンチ **SKX** をご使用ください。
➔ P.1693
- **SLEC-B-EL** は無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。
- 用途

ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

| | SLEC-B | SLEC-B-EL |
|------|----------------------|----------------------|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) | SCM435 無電解ニッケルメッキ |
| 強度区分 | 10.9 | 10.9 |

*1: ヘキサロピュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロピュラ穴」に規定されています。

単位: mm


| SLEC-B 四三酸化鉄皮膜 | | SLEC-B-EL 無電解ニッケルメッキ | | 共通寸法 | | | | | | | | | | 1袋入り数 | |
|----------------|------------|----------------------|------------|------|-----|-----|----|------|----|-----|--------|-----------------|-----|-------|---|
| 品番 | 価格/袋*1 (円) | 品番 | 価格/袋*1 (円) | M | D1 | L1 | L2 | d | L3 | e | 適用レンチ | ヘキサロピュラ穴の番号 No. | t | 質量(g) | |
| SLEC-M3-B | 320 | SLEC-M3-B-EL | 330 | M3 | 6.8 | 2.5 | 6 | 3.35 | 4 | 0.4 | SKX-10 | 10 | 1 | 0.82 | 1 |
| SLEC-M4-B | 350 | SLEC-M4-B-EL | 370 | M4 | 7 | 3 | 7 | 4.5 | 5 | 0.4 | SKX-15 | 15 | 1.2 | 1.9 | 1 |
| SLEC-M5-B | 330 | SLEC-M5-B-EL | 350 | M5 | 8.5 | 4 | 10 | 5.5 | 6 | 0.4 | SKX-20 | 20 | 1.5 | 3.3 | 1 |
| SLEC-M6-B | 340 | SLEC-M6-B-EL | 370 | M6 | 10 | 4 | 12 | 6.5 | 8 | 0.5 | SKX-25 | 25 | 2 | 6 | 1 |
| SLEC-M8-B | 390 | SLEC-M8-B-EL | 440 | M8 | 13 | 5 | 16 | 8.5 | 9 | 0.8 | SKX-30 | 30 | 2.5 | 14.3 | 1 |

*1: 1袋あたりの価格です。

● 取り付け寸法

単位: mm

| 品番 | 品番 | E | M | B H8 ガイド用 | 調整範囲 min. / max. |
|-----------|--------------|-----------------------------------|----|--------------|---------------------|
| SLEC-M3-B | SLEC-M3-B-EL | 3.1 ^{+0.3} ₀ | M3 | 3.35 | -0.1 / 0.7 |
| SLEC-M4-B | SLEC-M4-B-EL | 3.15 ^{+0.3} ₀ | M4 | 4.5 | -0.05 / 0.75 |
| SLEC-M5-B | SLEC-M5-B-EL | 3.9 ^{+0.3} ₀ | M5 | 5.5 | -0.05 / 0.75 |
| SLEC-M6-B | SLEC-M6-B-EL | 4.65 ^{+0.3} ₀ | M6 | 6.5 | -0.15 / 0.85 |
| SLEC-M8-B | SLEC-M8-B-EL | 6.05 ^{+0.5} ₀ | M8 | 8.5 | -0.35 / 1.25 |



1. パラ売り ➔ P.1799

2. クリーン洗浄・クリーン梱包 ➔ P.1797

3. ねじカット ➔ P.1801

4. ゆるみ止め ➔ P.1802

5. 脱露防止加工 ➔ P.1803

本商品は1本/袋です

対応可・別料金

対応不可

対応不可

対応不可