



VSA A形スプロケットアイドラー

Sprocket Idler

SUS



- **VSA** ———— スティール製
- **VSAS** ———— オールステンレス製

● 材質・仕上げ

- 本体：S35C、歯先焼入れ、四三酸化鉄皮膜（黒）——— **VSA**
- SUS304 ———— **VSAS**

VSA (スティール製)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Idler アイドラー					Bearing ベアリング				Mass 質量 (kg)	for use with Idler Shaft 適用アイドラー軸	
		Sprocket Number スプロケット呼び	No. of Teeth 歯数	Dp	De	T	Number 呼び番号	d	D	B		標準アイドラー軸	アジャストホルダー 専用アイドラー軸
VSA-315	1,100	35	15	45.81	51	4.3	6200×1	10	30	9	0.08	Z6200×10・Z6200×15	ZA6200×15
VSA-317	1,180	35	17	51.84	57	4.3	6201×1	12	32	10	0.08	Z6201×12・Z6201×16・Z6201×22	ZA6201×15
VSA-415A	1,290	40	15	61.08	67	7.2	6200×1	10	30	9	0.14	Z6200×10・Z6200×15	ZA6200×15
VSA-415B	1,330	40	15	61.08	67	7.2	6201×1	12	32	10	0.14	Z6201×12・Z6201×16・Z6201×22	ZA6201×15
VSA-415C	1,410	40	15	61.08	67	7.2	6301×1	12	37	12	0.15	Z6301×20	—
VSA-513	1,680	50	13	66.34	74	8.7	6202×1	15	35	11	0.19	Z6202×11・Z6202×16・Z6202×22	ZA6202×8・ZA6202×15
VSA-515A	1,720	50	15	76.35	83	8.7	6301×1	12	37	12	0.27	Z6301×20	—
VSA-515B	1,950	50	15	76.35	83	8.7	6304×1	20	52	15	0.29	—	—
VSA-612	1,990	60	12	73.60	83	11.7	6203×1	17	40	12	0.30	Z6203×15・Z6203×20	ZA6203×10
VSA-615A	2,080	60	15	91.62	99	11.7	6301×1	12	37	12	0.55	Z6301×20	—
VSA-811	2,810	80	11	90.16	102	14.6	6204×1	20	47	14	0.54	Z6204×17・Z6204×22	ZA6204×12

VSAS (ステンレス製)

unit:mm

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Idler アイドラー					Bearing ベアリング				Mass 質量 (kg)	for use with Idler Shaft 適用アイドラー軸	
		Sprocket Number スプロケット呼び	No. of Teeth 歯数	Dp	De	T	Number 呼び番号	d	D	B		標準アイドラー軸	アジャストホルダー 専用アイドラー軸
VSAS-317	3,410	35	17	51.84	57	4.3	SS6201×1	12	32	10	0.08	ZS6201×12・ZS6201×15	—
VSAS-415	3,750	40	15	61.08	67	7.2	SS6201×1	12	32	10	0.14	ZS6201×12・ZS6201×15	—
VSAS-513	4,520	50	13	66.34	74	8.7	SS6202×1	15	35	11	0.19	ZS6202×11・ZS6202×16	—

FHP®

納期 在庫品です。14:00までのご注文は当日出荷いたします。

直送 ご要望によりご指定先へ直送いたします。

品番 品番をご指定ください。

VSA-515A

A形スプロケットアイドラー

● 使用例

