



RoHS対応



ERON® AMF®

CLAMPING SCREWS 6890

No.E-489

クランピングスクリュー6890

- ラバーキャップ付
- スクリュー強度区分:8.8



仕様・価格表

オーダーNo.	No.	ボルト径(並目)	適合機種
16546	6890-0	M 4×0.7	6800-0-6830-0-6832-0
16547	6890-1	M 5×0.8	6800-1-6802-1-6803-1-6830-1-6832-1
16548	6890-2	M 6×1.0	6800-2-6802-2-6803-2-6830-2-6832-2-6833-2
16549	6890-3	M 8×1.25	6800-3-6802-3-6803-3-6830-3-6832-3-6833-3-6895-3
16550	6890-4	M 8×1.25	6800-4-6802-4-6830-4-6832-4-6895-4
16551	6890-5	M 8×1.25	6830-5-6832-5
16552	6890-6	M12×1.75	6800-5-6802-5
16553	6890-7	M12×1.75	6800-6-6802-6-6895-6
50521	6890NI-00	M 4×0.7	6830NI-0
50522	6890NI- 0	M 4×0.7	6800NI-0
50523	6890NI- 1	M 5×0.8	6800NI-1-6830NI-1
50524	6890NI- 2	M 6×1.0	6800NI-2-6830NI-2
50525	6890NI- 3	M 8×1.25	6800NI-3-6830NI-3

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K(並目)	質量g	価格
6890-0	33.5	8.5	11	8	1.8	3	9	10	5	10	M 4×0.7	5	1,090
6890-1	40	10	12.5	11	3.3	4.5	11	11	5	10	M 5×0.8	10	1,170
6890-2	47	12	15	12	3.3	4.5	11	11	5	11	M 6×1.0	22	1,200
6890-3	60	15	19	15	5.4	7.4	14	18	5	12	M 8×1.25	40	1,320
6890-4	80	15	19	19	5.6	8	20	10	6	12	M 8×1.25	62	1,670
6890-5	80	15	19	22	4.6	7	20	10	6	12	M 8×1.25	62	1,780
6890-6	100	20	26	24	6	9	30	14	8	16	M12×1.75	160	2,360
6890-7	130	20	26	24	6	9	30	14	8	16	M12×1.75	180	2,540
6890NI-00	32	8.5	11	8	1.8	3	9	9	4	9	M 4×0.7	5	4,420
6890NI- 0	32	8.5	11	8	1.8	3	9	10	5	10	M 4×0.7	5	4,420
6890NI- 1	38	10	12.5	11	3.3	4.5	11	11	5	10	M 5×0.8	10	4,490
6890NI- 2	45	12	15	12	3.3	4.5	11	11	5	11	M 6×1.0	22	4,540
6890NI- 3	58	15	19	15	5.4	7.4	14	18	5	12	M 8×1.25	40	4,650

参照ページ

ラバーキャップ6893



P.250 ▶

ベースエレメント

クランプユニット

ロケーティング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引