


# VA/VB 変速プーリー - M・A・AX・B・BX・C・CX適用

WEB 選定ナビ WEB CAD Download



単位: mm

品番 <sup>1</sup>	価格 (円)	外径 de	基準V溝	dp ピッチ円直径 (基準V溝)		組み合わせねじ M1	プーリーベース			スライドピース				質量 (kg)	標準軸穴径 <sup>2</sup> d <sub>G7*1</sub>	
				max.	min.		形状図番	d <sub>b</sub>	l	s <sub>1</sub>	d <sub>b</sub>	l	s <sub>1</sub>			M <sub>2</sub>
83-VA-1F	3,540	83	A	74	50.7	M40	1F	40	40	-	55	23	14	2-M8	0.77	14・19
99-VA-1F	4,020	99	A	90	66.7	M40	1F	40	40	-	55	23	14	2-M8	1.01	19・24
109-VA-1F	4,290	109	A	100	76.7	M40	1F	40	40	-	55	23	14	2-M8	1.18	14・19・24
124-VA-1F	5,260	124	A	115	91.7	M40 (M50)	1F	40 (50)	40	-	55 (70)	23	14	2-M8	1.48	19・24・28
149-VA-1F	6,520	149	A	140	116.7	M40 (M50)	1F	40 (50)	40	-	55 (70)	23	14	2-M8	2.07	24・28
99-VA-1	4,320	99	A	90	66.7	M40	1	43	57	17	55	23	14	2-M8	1.17	19・24
104-VA-1	4,480	104	A	95	71.7	M40	1	43	57	17	55	23	14	2-M8	1.24	14・19
124-VA-1	5,550	124	A	115	91.7	M40	1	43	57	17	55	23	14	2-M8	1.64	14・19・24
129-VA-1	5,850	129	A	120	96.7	M40	1	43	57	17	55	23	14	2-M8	1.74	14・19・24
134-VA-1	6,080	134	A	125	101.7	M40	1	43	57	17	55	23	14	2-M8	1.86	19・24
144-VA-1	6,520	144	A	135	111.7	M40	1	43	57	17	55	23	14	2-M8	2.19	19・24
149-VA-1	6,830	149	A	140	116.7	M40	1	43	57	17	55	23	14	2-M8	2.23	24
99-VA-2	8,420	99	A	90	66.7	M40 (M50)	2	40 (50)	76.5	-	55 (70)	23	14	2-M8	1.93	24・28
124-VA-2	10,700	124	A	115	91.7	M40 (M50)	2	40 (50)	76.5	-	55 (70)	23	14	2-M8	2.78	24・28
141-VB-1F	7,480	141	B	130	99.3	M50	1F	50	47	-	70	26	15	2-M8	2.17	19・24・28
141-VB-2	17,500	141	B	130	99.3	M50 (M64)	2	50 (64)	91	-	70 (90)	26	15	4-M8	4.08	28・38
181-VB-2	24,700	181	B	170	139.3	M56 (M64)	2	56 (64)	91	-	80 (90)	26	15	4-M8	6.83	28・38

\*1 124-VA-1F 149-VA-1F 99-VA-2 124-VA-2 の標準軸穴径が28の場合・141-VB-2 181-VB-2 の標準軸穴径が38の場合、組み合わせねじおよびプーリーベース・スライドピースのd<sub>b</sub>寸法は( )内の数値です。

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBKネットショップ

## 104-VA-1-14

1 2