



●ボルト穴の配置は、キー溝に対しておおむね振り分けです。

寸法・価格

単位:mm

品番	価格(円)	A	下穴径	L	C	B	F	n (個)	a	ボルト 抜きしろ	継手ボルト 品番
KCL-100	5,240	100	-	35.5	42.5	67	16	4	10	70	K2
KCL-112	6,250	112	-	40	50	75	16	4	10	70	K2
KCL-125	8,160	125	-	45	56	85	18	4	14	81	K3
KCL-140	10,300	140	-	50	71	100	18	6	14	81	K3
KCL-160	14,100	160	-	56	80	115	18	8	14	81	K3
KCL-180	17,600	180	-	63	90	132	18	8	14	81	K3
KCL-200	29,800	200	18	71	100	145	22.4	8	20	103	K4
KCL-224	35,600	224	18	80	112	170	22.4	8	20	103	K4
KCL-250	53,700	250	20	90	125	180	28	8	25	126	K5
KCL-280	80,500	280	30	100	140	200	28	8	28	126	K6
KCL-315	104,000	315	30	112	160	236	28	10	28	126	K6
KCL-355	150,000	355	30	125	180	260	35.5	8	35.5	157	K7
KCL-400	196,000	400	48	125	200	300	35.5	10	35.5	157	K7
KCL-450	263,000	450	58	140	224	355	35.5	12	35.5	157	K7
KCLS-112	18,100	112	13	40	50	75	16	4	10	70	K2
KCLS-125	20,500	125	13	45	56	85	18	4	14	81	K3
KCLS-140	26,200	140	13	50	71	100	18	6	14	81	K3
KCLS-160	35,500	160	14	56	80	115	18	8	14	81	K3
KCLS-180	42,100	180	14	63	90	132	18	8	14	81	K3
KCLS-200	61,800	200	18	71	100	145	22.4	8	20	103	K4
KCLS-224	76,800	224	18	80	112	170	22.4	8	20	103	K4
KCLS-250	111,000	250	20	90	125	180	28	8	25	126	K5
KCLS-280	165,000	280	30	100	140	200	28	8	28	126	K6
KCLS-315	221,000	315	32	112	160	236	28	10	28	126	K6
KCLS-355	307,000	355	32	125	180	260	35.5	8	35.5	157	K7
KCLS-400	405,000	400	50	125	200	300	35.5	10	35.5	157	K7

●KCL および KCLS の200~355はJIS B 1451の規定より太いボルトを使用しています。

追加工サービスをご利用ください。

軸継手に軸穴・キー溝・押しねじ穴の
追加工をいたします。実働1日目の出荷。

→ P.308



●軸穴・キー溝・押しねじ追加工 → P.308

対応不可

●品番指定

直送

14時当日出荷

WEB NBKネットショップ

KCL-200

1