



RoHS対応

ERON®

DOUBLE END CLAMPS


No.E-312

## ダブルエンドクランプ

材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め




## 仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	適合ボルト	A	B	C	D	E	F	G	H	I	質量kg	価格
05163	WEC 8	M 8	60	19	12	9	23	14	10	5	R10	0.09	1,550
05164	WEC10	M10	90	25	12	11	37	16	10	5	R10	0.18	2,150
05165	WEC12	M12	100	32	16	13	41	18	10	5	R10	0.35	2,590
05166	WEC16	M16	115	38	19	18	47	21	10	5	R10	0.55	3,520

## 使用例



ベースエレメント

クランプユニット

ロケータング  
エレメントクランプピン  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引