



RoHS対応

ERON®

S-NUTS

PAT. No.E-403SN


## Sナット

材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め


- 座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。
- ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。



## 仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	ネジ径(並目)	A	B	C	D	E	質量g	単品価格	
									1~9個	10個以上
58021	SFM0008	M 8×1.25	14.4	9	12	1.4	2	6	190	160
58022	SFM0010	M10×1.5	18	11	14	1.6	4	11	210	190
58023	SFM0012	M12×1.75	22	12	17	1.8	4	18	240	220
58024	SFM0016	M16×2	31	16	24	3.0	5	47	330	300
58025	SFM0020	M20×2.5	37	20	30	3.0	5.5	84	480	440



RoHS対応

ERON®


ACORN NUTS

No.E-987

## フクロナット

材質 SUM22

表面処理 黒染め



## 仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	質量g	価格
38901	FN04	M 4×0.7	10	6	7	5	1,010
38902	FN05	M 5×0.8	12	8	8	5	1,010
38903	FN06	M 6×1.0	14	9	10	6	1,010
38904	FN08	M 8×1.25	18	12	13	14	1,160
38905	FN10	M10×1.5	22	15	17	28	1,200
38906	FN12	M12×1.75	27	19	19	39	1,510
38907	FN16	M16×2	35	25	24	85	1,760
38908	FN20	M20×2.5	41	30	30	148	2,130

ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング  
エレメントクランプピン  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引