



RoHS対応

ERON®

LOCATING BUTTONS

No.E-956



## ロケーティングスクリュー

材質 SUM22

熱処理 焼入HRC50~60

表面処理 黒染め

## 使用例



## 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	質量g	価格
38617	LOS05	M 5×0.8	25	5	3	3	8	16	10	1,980
38618	LOS06	M 6×1.0	30	6	5	4	10	17	12	2,030
38619	LOS08	M 8×1.25	40	8	5	5	13	32	15	2,180
38620	LOS10	M10×1.5	50	10	6	6	17	35	37	2,380
38621	LOS12	M12×1.75	65	12	8	8	19	46	60	3,020
38622	LOS16	M16×2	70	16	10	10	24	52	125	4,410

ベースエレメント

クランプユニット

ロケーティング  
エレメントクランプ  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引



RoHS対応

ERON®

TORQUE SUPPORT SCREWS

No.E-957



## トルクサポートスクリュー

材質 SUM22

表面処理 黒染め

●推力は250Nまで調整できます。

## 使用例



## 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	質量g	価格
38613	TSS06	M 6×1.0	45	73	20	8	25	6	75	17,000
38614	TSS10	M10×1.5	45	73	20	8	25	6	90	21,400
38615	TSS12	M12×1.75	45	73	20	8	25	6	105	21,400
38616	TSS16	M16×2	45	73	20	8	25	6	130	21,400