



RoHS対応

ERON® AMF®

CLAMP SUPPORT SPRINGS

No.E-445


クランプサポートスプリング

材質 S45C及びSWP


熱処理 焼入

表面処理 黒染め

- クランプを緩めるとバネにより自動的にクランプを押し上げ加工物の交換が容易に出来ます。



荷重と変位量





仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	適合ボルト	A	B	C	質量g	価格
15960	SPCS10	M 8-M10	10.5	22	20~28	41	3,970
15961	SPCS14	M12-M14	14.5	26	22~32	55	4,220
15962	SPCS18	M16-M18	18.5	32	26~38	89	4,730
15963	SPCS22	M20-M22	22.5	38	28~40	105	5,210
15964	SPCS27	M24-M27	27.5	45	32~44	177	6,450

使用例



ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引