


絶縁キャップ

■裸圧着端子用の絶縁キャップ (TIC)





P2をご確認下さい

品番	各部の寸法 mm							適用端子	包装個数
	φd1	φd2	φd3	L	L1	L2	T		
TIC 0.3	2.2	2.4	2.0	13.0	6.0	7.0	0.6	0.3mm ² (電線0.3mm ²)用	1,000 (100×10)
TIC 0.5	2.2	2.6	2.6	13.0	—	—	0.6	0.3mm ² (電線0.5mm ²)用	
TIC 0.75	2.2	2.9	2.9	13.0	—	—	0.6	0.75mm ² 用	
TIC 1.25	2.8	3.3	3.1	13.0	6.0	7.0	0.6	1.25mm ² 用	
TIC 2	3.5	4.0	3.6	14.0	7.5	6.5	0.7	2.0mm ² 用	
TIC 3.5	4.4	4.7	4.2	17.0	9.3	7.7	0.8	3.5mm ² 用	
TIC 5.5	4.7	5.2	5.2	17.0	—	—	0.8	5.5mm ² 用	
TIC 8	5.8	6.8	6.2	19.0	11.3	7.7	1.0	8mm ² 用	500 (100×5)
TIC 14	7.8	9.2	8.0	24.0	13.2	10.8	1.1	14mm ² 用	100
TIC 22	9.5	12.0	9.5	29.0	15.0	14.0	1.2	22mm ² 用	
TIC 38	11.8	14.0	11.8	33.0	17.0	16.0	1.5	38mm ² 用	
TIC 60	13.5	16.2	14.0	39.0	20.0	19.0	1.5	60mm ² 用	
TIC 80	16.0	19.0	16.0	46.0	25.0	21.0	1.6	80mm ² 用	50
TIC 100	18.0	22.0	18.0	54.0	30.0	24.0	1.7	100mm ² 用	
TIC 150	23.2	25.0	21.5	65.0	35.0	30.0	1.8	125mm ² ・150mm ² 共用	20
TIC 200	28.0	33.0	24.5	68.0	38.7	29.3	1.8	200mm ² 用	
TIC 250	32.7	37.5	27.0	73.0	42.0	31.0	2.0	250mm ² 用 325mm ² (電線250mm ²)用	
TIC 325	32.2	37.5	30.1	75.0	42.5	32.5	2.0	325mm ²	

- 材質：ポリ塩化ビニル
- 定格電圧：600V
- 最高使用温度：60℃
- 標準色：赤、白、青、黄、黒、緑、透明
- 一般用 JSIA規格品 (日本配電盤工業会規格) 注) 0.3/0.5/80mm²は対象外
- 特注色：灰、茶 (受注生産の為、製作ロット数をご確認下さい)

使用上のご注意 EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。



P2をご確認下さい

品番	各部の寸法 mm			適用端子	包装個数
	φd	φd2	L		
VC 0.75	2.9	φ1.0	14.0	BT 0.75シリーズ	1,000
VC 1.25	3.3	φ2.0	16.5	TC 1.25シリーズ	1,000
VC 2	4.0	φ2.0	19.0	TC 2シリーズ	1,000
VC 5.5	5.2	φ2.8	16.0	TC 5.5シリーズ	500

- 材質：ポリ塩化ビニル
 - 定格電圧：600V
 - 最高使用温度：60℃
 - 色：透明
- 使用上のご注意** EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。