


■ 単列アンギュラ玉軸受・組合せアンギュラ玉軸受

内径：10～17mm



d	主要寸法 (mm)					作用点 (mm) a	呼び番号				基本動定格荷重 Cr (N)	
	D	B	r (最小)	r1 (最小)	単列		組合せ形			単列	組合せ形	
10	26	8	0.3	0.15	1.2	7000	7000DB	7000DF	7000DT	5000	8150	
	26	8	0.3	0.15	-1.9	7000C	7000CDB	7000CDF	7000CDT	5350	8700	
	30	9	0.6	0.3	1.3	7200	7200DB	7200DF	7200DT	5400	8800	
	30	9	0.6	0.3	3.9	7200B	7200BDB	7200BDF	7200BDT	5150	8350	
	30	9	0.6	0.3	-2.2	7200C	7200CDB	7200CDF	7200CDT	6950	11300	
	35	11	0.6	0.3	1.0	7300	7300DB	7300DF	7300DT	9300	15100	
	35	11	0.6	0.3	3.9	7300B	7300BDB	7300BDF	7300BDT	8950	14500	
	35	11	0.6	0.3	-2.8	7300C	7300CDB	7300CDF	7300CDT	9850	16000	
12	28	8	0.3	0.15	1.7	7001	7001DB	7001DF	7001DT	5050	8800	
	28	8	0.3	0.15	-1.7	7001C	7001CDB	7001CDF	7001CDT	5800	9450	
	32	10	0.6	0.3	1.4	7201	7201DB	7201DF	7201DT	7600	12400	
	32	10	0.6	0.3	4.2	7201B	7201BDB	7201BDF	7201BDT	7200	11700	
	32	10	0.6	0.3	-2.5	7201C	7201CDB	7201CDF	7201CDT	7950	13000	
	37	12	1	0.6	1.1	7301	7301DB	7301DF	7301DT	11200	18200	
	37	12	1	0.6	4.3	7301B	7301BDB	7301BDF	7301BDT	10800	17500	
	37	12	1	0.6	-3.1	7301C	7301CDB	7301CDF	7301CDT	10800	17500	
15	32	9	0.3	0.15	2.3	7002	7002DB	7002DF	7002DT	6150	9950	
	32	9	0.3	0.15	-1.8	7002C	7002CDB	7002CDF	7002CDT	6650	10800	
	35	11	0.6	0.3	1.7	7202	7202DB	7202DF	7202DT	9050	14700	
	35	11	0.6	0.3	5.0	7202B	7202BDB	7202BDF	7202BDT	8600	14000	
	35	11	0.6	0.3	-2.6	7202C	7202CDB	7202CDF	7202CDT	8700	14200	
	42	13	1	0.6	1.7	7302	7302DB	7302DF	7302DT	13600	22000	
	42	13	1	0.6	5.5	7302B	7302BDB	7302BDF	7302BDT	12800	21000	
	42	13	1	0.6	-3.1	7302C	7302CDB	7302CDF	7302CDT	13300	21700	
17	35	10	0.3	0.15	2.5	7003	7003DB	7003DF	7003DT	6400	10400	
	35	10	0.3	0.15	-2.0	7003C	7003CDB	7003CDF	7003CDT	7000	11400	
	40	12	0.6	0.3	2.2	7203	7203DB	7203DF	7203DT	11900	19400	
	40	12	0.6	0.3	6.0	7203B	7203BDB	7203BDF	7203BDT	11300	18400	
	40	12	0.6	0.3	-2.7	7203C	7203CDB	7203CDF	7203CDT	10900	17800	
	47	14	1	0.6	2.2	7303	7303DB	7303DF	7303DT	15900	25900	
	47	14	1	0.6	6.4	7303B	7303BDB	7303BDF	7303BDT	15200	24700	
	47	14	1	0.6	-3.2	7303C	7303CDB	7303CDF	7303CDT	15900	25800	

備考1. aは内輪背面から作用点までの距離を示す。
 2. 許容回転速度については、150ページをご参照下さい。