


●あらゆる方面で使用される汎用タップです。

This is standard taps that can be used in all applications.



LIST 908

オーダ方法

切削条件 Cutting Condition **C-30**

HT 記号  食付

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

記号 Code No.	食付 (P) Lc (P)	呼び Thread Size	等級 TAP Limit	全長 L	ねじ長 ℓ	溝数 Flutes	シャンク径 Ds	形式 Type	在庫 Stock	参考価格 Price
3M0.5	5	M3 X 0.5	JIS2 級	46	18	3	4	1	●	723
3M0.5	1.5	M3 X 0.5	JIS2 級	46	18	3	4	1	●	723
4M0.7	5	M4 X 0.7	JIS2 級	52	20	3	5	1	●	689
4M0.7	1.5	M4 X 0.7	JIS2 級	52	20	3	5	1	●	689
5M0.8	5	M5 X 0.8	JIS2 級	60	22	3	5.5	1	●	708
5M0.8	1.5	M5 X 0.8	JIS2 級	60	22	3	5.5	1	●	708
6M1	5	M6 X 1	JIS2 級	62	24	3	6	2	●	754
6M1	1.5	M6 X 1	JIS2 級	62	24	3	6	2	●	754
8M1.25	5	M8 X 1.25	JIS2 級	70	30	4	6.2	3	●	1,090
8M1.25	1.5	M8 X 1.25	JIS2 級	70	30	4	6.2	3	●	1,090
8M1	5	M8 X 1	JIS2 級	70	30	4	6.2	3	●	1,370
8M1	1.5	M8 X 1	JIS2 級	70	30	4	6.2	3	●	1,370
10M1.5	5	M10 X 1.5	JIS2 級	75	32	4	7	3	●	1,390
10M1.5	1.5	M10 X 1.5	JIS2 級	75	32	4	7	3	●	1,390
10M1.25	5	M10 X 1.25	JIS2 級	75	32	4	7	3	●	1,390
10M1.25	1.5	M10 X 1.25	JIS2 級	75	32	4	7	3	●	1,390
10M1	5	M10 X 1	JIS2 級	70	30	4	7	3	●	1,750
10M1	1.5	M10 X 1	JIS2 級	70	30	4	7	3	●	1,750
12M1.75	5	M12 X 1.75	JIS2 級	82	38	4	8.5	3	●	1,930
12M1.75	1.5	M12 X 1.75	JIS2 級	82	38	4	8.5	3	●	1,930
12M1.5	5	M12 X 1.5	JIS2 級	82	38	4	8.5	3	●	1,930
12M1.5	1.5	M12 X 1.5	JIS2 級	82	38	4	8.5	3	●	1,930
12M1.25	5	M12 X 1.25	JIS2 級	80	38	4	8.5	3	●	1,930
12M1.25	1.5	M12 X 1.25	JIS2 級	80	38	4	8.5	3	●	1,930
14M2	5	M14 X 2	JIS2 級	88	42	4	10.5	3	●	2,690
14M2	1.5	M14 X 2	JIS2 級	88	42	4	10.5	3	●	2,690
14M1.5	5	M14 X 1.5	JIS2 級	88	42	4	10.5	3	●	2,690
14M1.5	1.5	M14 X 1.5	JIS2 級	88	42	4	10.5	3	●	2,690
16M2	5	M16 X 2	JIS2 級	95	45	4	12.5	3	●	3,570
16M2	1.5	M16 X 2	JIS2 級	95	45	4	12.5	3	●	3,570
16M1.5	5	M16 X 1.5	JIS2 級	95	45	4	12.5	3	●	3,570
16M1.5	1.5	M16 X 1.5	JIS2 級	95	45	4	12.5	3	●	3,570
18M2.5	5	M18 X 2.5	JIS2 級	100	48	4	14	3	●	4,880
18M2.5	1.5	M18 X 2.5	JIS2 級	100	48	4	14	3	●	4,880
18M1.5	5	M18 X 1.5	JIS2 級	95	45	4	14	3	●	4,880
18M1.5	1.5	M18 X 1.5	JIS2 級	95	45	4	14	3	●	4,880
20M2.5	5	M20 X 2.5	JIS2 級	105	50	4	15	3	●	6,320
20M2.5	1.5	M20 X 2.5	JIS2 級	105	50	4	15	3	●	6,320
20M1.5	5	M20 X 1.5	JIS2 級	95	45	4	15	3	●	6,320
20M1.5	1.5	M20 X 1.5	JIS2 級	95	45	4	15	3	●	6,320
22M2.5	5	M22 X 2.5	JIS2 級	115	55	4	17	3	●	8,170
22M2.5	1.5	M22 X 2.5	JIS2 級	115	55	4	17	3	●	8,170
24M3	5	M24 X 3	JIS2 級	120	58	4	19	3	●	10,300
24M3	1.5	M24 X 3	JIS2 級	120	58	4	19	3	●	10,300

包装数量 Packed quantity

呼び Thread Size	数量 Pcs.
M 3 ~ M10	10
M12 ~ M24	3