


●アルミニウムなど非鉄金属の転造ねじ加工に適しています。

This forming tap is suited to tap Aluminum, Magnesium, and nonferrous materials.



転造タップ



LIST 6950 NACHI-TDT

オーダ方法

TFL 記号 × 等級 × 食付

切削条件 Cutting Condition ▶▶ C-30

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

| 記号 Code No. | 等級 TAP Limit | 食付 (P) Lc (P) | 呼び Thread Size | 全長 L | ねじ長 ℓ | ラジアル数 Radial | シャンク径 Ds | 形式 Type | 在庫 Stock | 参考価格 Price |
|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------|----------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 1.4M0.3 | 4 | P | M1.4 X 0.3 | 34 | 11 | 4 | 3 | 1 | ● | 1,900 |
| 1.7M0.35 | 4 | P | M1.7 X 0.35 | 36 | 13 | 4 | 3 | 1 | ● | 1,770 |
| 2M0.4 | 4 | P | M2 X 0.4 | 40 | 15 | 4 | 3 | 1 | ● | 1,700 |
| 2M0.4 | 4 | B | M2 X 0.4 | 40 | 15 | 4 | 3 | 1 | ● | 1,700 |
| 2.3M0.4 | 4 | P | M2.3 X 0.4 | 42 | 15 | 4 | 3 | 1 | ● | 1,580 |
| 2.3M0.4 | 4 | B | M2.3 X 0.4 | 42 | 15 | 4 | 3 | 2 | ● | 1,580 |
| 2.5M0.45 | 4 | P | M2.5 X 0.45 | 44 | 16 | 4 | 3 | 1 | ● | 1,490 |
| 2.5M0.45 | 4 | B | M2.5 X 0.45 | 44 | 16 | 4 | 3 | 2 | ● | 1,490 |
| 2.6M0.45 | 4 | P | M2.6 X 0.45 | 44 | 16 | 4 | 3 | 1 | ● | 1,490 |
| 2.6M0.45 | 4 | B | M2.6 X 0.45 | 44 | 16 | 4 | 3 | 2 | ● | 1,490 |
| 3M0.5 | 5 | P | M3 X 0.5 | 46 | 18 | 4 | 4 | 1 | ● | 1,370 |
| 3M0.5 | 5 | B | M3 X 0.5 | 46 | 18 | 4 | 4 | 2 | ● | 1,370 |
| 3.5M0.6 | 5 | P | M3.5 X 0.6 | 48 | 18 | 4 | 4 | 1 | ● | 1,350 |
| 3.5M0.6 | 5 | B | M3.5 X 0.6 | 48 | 18 | 4 | 4 | 2 | ● | 1,350 |
| 4M0.7 | 6 | P | M4 X 0.7 | 52 | 20 | 4 | 5 | 1 | ● | 1,320 |
| 4M0.7 | 6 | B | M4 X 0.7 | 52 | 20 | 4 | 5 | 2 | ● | 1,320 |
| 4M0.5 | 6 | P | M4 X 0.5 | 52 | 15 | 4 | 5 | 1 | ● | 1,460 |
| 4M0.5 | 6 | B | M4 X 0.5 | 52 | 15 | 4 | 5 | 2 | ● | 1,460 |
| 5M0.8 | 6 | P | M5 X 0.8 | 60 | 22 | 4 | 5.5 | 1 | ● | 1,370 |
| 5M0.8 | 6 | B | M5 X 0.8 | 60 | 22 | 4 | 5.5 | 2 | ● | 1,370 |
| 5M0.5 | 6 | P | M5 X 0.5 | 52 | 15 | 4 | 5.5 | 1 | ● | 1,530 |
| 5M0.5 | 6 | B | M5 X 0.5 | 52 | 15 | 4 | 5.5 | 2 | ● | 1,530 |
| 6M1 | 7 | P | M6 X 1 | 62 | 24 | 4 | 6 | 3 | ● | 1,490 |
| 6M1 | 7 | B | M6 X 1 | 62 | 24 | 4 | 6 | 4 | ● | 1,490 |
| 6M0.75 | 6 | P | M6 X 0.75 | 62 | 20 | 4 | 6 | 3 | ● | 1,560 |
| 6M0.75 | 6 | B | M6 X 0.75 | 62 | 20 | 4 | 6 | 4 | ● | 1,560 |
| 6M0.5 | 6 | P | M6 X 0.5 | 55 | 15 | 4 | 6 | 3 | ● | 1,630 |
| 6M0.5 | 6 | B | M6 X 0.5 | 55 | 15 | 4 | 6 | 4 | ● | 1,630 |
| 8M1.25 | 7 | P | M8 X 1.25 | 70 | 30 | 4 | 6.2 | 5 | ● | 1,810 |
| 8M1.25 | 7 | B | M8 X 1.25 | 70 | 30 | 4 | 6.2 | 5 | ● | 1,810 |
| 8M1 | 7 | P | M8 X 1 | 70 | 30 | 4 | 6.2 | 5 | ● | 1,900 |
| 8M1 | 7 | B | M8 X 1 | 70 | 30 | 4 | 6.2 | 5 | ● | 1,900 |
| 10M1.5 | 7 | P | M10 X 1.5 | 75 | 32 | 4 | 7 | 5 | ● | 2,310 |
| 10M1.5 | 7 | B | M10 X 1.5 | 75 | 32 | 4 | 7 | 5 | ● | 2,310 |
| 10M1.25 | 7 | P | M10 X 1.25 | 75 | 32 | 4 | 7 | 5 | ● | 2,310 |
| 10M1.25 | 7 | B | M10 X 1.25 | 75 | 32 | 4 | 7 | 5 | ● | 2,310 |
| 10M1 | 7 | P | M10 X 1 | 70 | 30 | 4 | 7 | 5 | ● | 2,420 |
| 10M1 | 7 | B | M10 X 1 | 70 | 30 | 4 | 7 | 5 | ● | 2,420 |

包装数量 Packed quantity

| 呼び Thread Size | 数量 Pcs. |
|----------------|---------|
| M1.4 ~ M10 | 10 |