



GSX4C-2.5D

GSX MILL 4枚刃 2.5D
GSX MILL Four Flutes 2.5D



●生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応します。

This end mill can be done from wet milling in raw materials to high-speed dry milling in hardened materials.



LIST 9174

オーダ方法

切削条件 Milling Condition ▶▶B-219

商品記号

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

商品記号 CODE	外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
GSX40100C-2.5D	1	2.5	40	4	●	3,800
GSX40110C-2.5D	1.1	2.8	40	4	●	6,180
GSX40120C-2.5D	1.2	3	40	4	●	4,300
GSX40130C-2.5D	1.3	3.3	40	4	●	6,180
GSX40140C-2.5D	1.4	3.5	40	4	●	6,180
GSX40150C-2.5D	1.5	3.8	40	4	●	3,800
GSX40160C-2.5D	1.6	4	40	4	●	6,180
GSX40170C-2.5D	1.7	4.3	40	4	●	6,180
GSX40180C-2.5D	1.8	4.5	40	4	●	4,300
GSX40190C-2.5D	1.9	4.8	40	4	●	6,180
GSX40200C-2.5D	2	5	40	4	●	2,850
GSX40210C-2.5D	2.1	5.3	40	4	●	6,180
GSX40220C-2.5D	2.2	5.5	40	4	●	6,180
GSX40230C-2.5D	2.3	5.8	40	4	●	6,180
GSX40240C-2.5D	2.4	6	40	4	●	6,180
GSX40250C-2.5D	2.5	6.3	40	4	●	2,850
GSX40260C-2.5D	2.6	6.5	40	4	●	6,690
GSX40270C-2.5D	2.7	6.8	40	4	●	6,690
GSX40280C-2.5D	2.8	7	40	4	●	6,690
GSX40290C-2.5D	2.9	7.3	40	4	●	6,690
GSX40300C-2.5D	3	7.5	45	6	●	2,950
GSX40310C-2.5D	3.1	7.8	45	6	●	6,800
GSX40320C-2.5D	3.2	8	45	6	●	6,800
GSX40330C-2.5D	3.3	8.3	45	6	●	6,800
GSX40340C-2.5D	3.4	8.5	45	6	●	6,800
GSX40350C-2.5D	3.5	8.8	45	6	●	5,900
GSX40360C-2.5D	3.6	9	45	6	●	6,800
GSX40370C-2.5D	3.7	9.3	45	6	●	6,800
GSX40380C-2.5D	3.8	9.5	45	6	●	6,800
GSX40390C-2.5D	3.9	9.8	45	6	●	6,800
GSX40400C-2.5D	4	10	45	6	●	3,200
GSX40410C-2.5D	4.1	10.3	45	6	●	7,360
GSX40420C-2.5D	4.2	10.5	45	6	●	7,360
GSX40430C-2.5D	4.3	10.8	45	6	●	7,360
GSX40440C-2.5D	4.4	11	45	6	●	7,360
GSX40450C-2.5D	4.5	11.3	50	6	●	6,280
GSX40460C-2.5D	4.6	11.5	50	6	●	7,360
GSX40470C-2.5D	4.7	11.8	50	6	●	7,360
GSX40480C-2.5D	4.8	12	50	6	●	7,360
GSX40490C-2.5D	4.9	12.3	50	6	●	7,360

商品記号 CODE	外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
GSX40500C-2.5D	5	12.5	50	6	●	3,500
GSX40510C-2.5D	5.1	12.8	50	6	●	7,650
GSX40520C-2.5D	5.2	13	50	6	●	7,650
GSX40530C-2.5D	5.3	13.3	50	6	●	7,650
GSX40540C-2.5D	5.4	13.5	50	6	●	7,650
GSX40550C-2.5D	5.5	13.8	50	6	●	6,980
GSX40560C-2.5D	5.6	14	50	6	●	7,650
GSX40570C-2.5D	5.7	14.3	50	6	●	7,650
GSX40580C-2.5D	5.8	14.5	50	6	●	7,650
GSX40590C-2.5D	5.9	14.8	50	6	●	7,650
GSX40600C-2.5D	6	15	50	6	●	3,800
GSX40700C-2.5D	7	17.5	60	8	●	8,900
GSX40800C-2.5D	8	20	60	8	●	5,900
GSX40900C-2.5D	9	22.5	70	10	●	9,980
GSX41000C-2.5D	10	25	70	10	●	7,800
GSX41200C-2.5D	12	30	75	12	●	9,800
GSX41300C-2.5D	13	32.5	75	12	●	19,100
GSX41400C-2.5D	14	35	90	16	●	21,200
GSX41500C-2.5D	15	37.5	90	16	●	26,900
GSX41600C-2.5D	16	40	90	16	●	32,000
GSX41800C-2.5D	18	45	100	20	●	42,600
GSX42000C-2.5D	20	50	100	20	●	46,800

外径 (mm) Dc		許容差 (mm) Tolerance
を越え Above	以下 Up to	
	3	0 ~ -0.015
3	12	0 ~ -0.020
12		0 ~ -0.030

低炭素鋼 軟鋼	炭素鋼 合金鋼	プレハードン鋼 高合金鋼	調質鋼	焼入鋼	
SS400, S10C ~150HB	S45C, SCM440 ~225HB	SUJ, NAK ~275HB	SKD, SKH 30 ~ 40HRC	Hardened Steels 40 ~ 55HRC 55 ~ 65HRC	
◎	◎	◎	◎	◎	
ステンレス鋼	耐熱合金	鑄鉄	アルミ合金	銅・銅合金	グラファイト
SUS304	Ti/Ni Alloys	FC/FCD	AC/ADC	Cu	Graphite
◎	○	○			

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended

商品紹介
GSX MILL 18頁

総目次

GSX

刃先

スクエア

ラジアス

ボール

刃数

2枚刃

3枚刃

4枚刃

6枚刃

刃長

ショート

レギュラー

2D

ミディアム

3D

ロング

ロングネック

粗・中仕上

高硬度

アルミ・非鉄金属

刃先交換式