

AQDEX3FH

アクアドリル EX 3フルート ハード

AQUA Drills EX 3 Flutes Hard

切削条件 Drilling Condition ▶▶▶A-287

超硬 AQ EX js6 140°/90° 15° h6 3.0-16.0

工具材料 コーティング 直径許容差 先端角 ねじれ角 シャンク磨き 直径範囲

● 50 ~ 68HRC の焼き入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。


This drill meets high efficiency drilling of hardened material.
(50 ~ 68HRC)



LIST 9838

オーダ方法

商品記号



単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEX3FH0300	3.0	13	45	3		8,960
AQDEX3FH0310	3.1					9,640
AQDEX3FH0320	3.2					9,640
AQDEX3FH0330	3.3	19				9,640
AQDEX3FH0340	3.4					9,640
AQDEX3FH0350	3.5		54	4		9,640
AQDEX3FH0360	3.6					10,100
AQDEX3FH0370	3.7					10,100
AQDEX3FH0380	3.8	21				10,100
AQDEX3FH0390	3.9					10,100
AQDEX3FH0400	4.0					10,100
AQDEX3FH0410	4.1	23				10,900
AQDEX3FH0420	4.2					10,900
AQDEX3FH0430	4.3					10,900
AQDEX3FH0440	4.4					10,900
AQDEX3FH0450	4.5	61		5		10,900
AQDEX3FH0460	4.6					11,700
AQDEX3FH0470	4.7					11,700
AQDEX3FH0480	4.8					11,700
AQDEX3FH0490	4.9					11,700
AQDEX3FH0500	5.0	25				11,700
AQDEX3FH0510	5.1					12,300
AQDEX3FH0520	5.2					12,300
AQDEX3FH0530	5.3					12,300
AQDEX3FH0540	5.4					12,300
AQDEX3FH0550	5.5	65		6		12,300
AQDEX3FH0560	5.6					12,900
AQDEX3FH0570	5.7					12,900
AQDEX3FH0580	5.8	27				12,900
AQDEX3FH0590	5.9					12,900
AQDEX3FH0600	6.0					12,900
AQDEX3FH0610	6.1					12,900
AQDEX3FH0620	6.2	31				12,900
AQDEX3FH0630	6.3					12,900
AQDEX3FH0640	6.4					12,900
AQDEX3FH0650	6.5					12,900
AQDEX3FH0660	6.6	73		7		13,700
AQDEX3FH0670	6.7					13,700
AQDEX3FH0680	6.8					13,700
AQDEX3FH0690	6.9					13,700
AQDEX3FH0700	7.0					13,700
AQDEX3FH0710	7.1	33				14,600
AQDEX3FH0720	7.2					14,600
AQDEX3FH0730	7.3					14,600
AQDEX3FH0740	7.4					14,600
AQDEX3FH0750	7.5					14,600
AQDEX3FH0760	7.6	78		8		15,300
AQDEX3FH0770	7.7					15,300
AQDEX3FH0780	7.8					15,300
AQDEX3FH0790	7.9					15,300
AQDEX3FH0800	8.0					15,300
AQDEX3FH0810	8.1	36				16,200
AQDEX3FH0820	8.2					16,200
AQDEX3FH0830	8.3					16,200
AQDEX3FH0840	8.4					16,200
AQDEX3FH0850	8.5					16,200
AQDEX3FH0860	8.6	82		9		16,200
AQDEX3FH0870	8.7					16,800
AQDEX3FH0880	8.8	38				16,800
AQDEX3FH0890	8.9					16,800

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEX3FH0900	9.0		82	9		16,800
AQDEX3FH0910	9.1					17,600
AQDEX3FH0920	9.2	38				17,600
AQDEX3FH0930	9.3					17,600
AQDEX3FH0940	9.4					17,600
AQDEX3FH0950	9.5		87	10		17,600
AQDEX3FH0960	9.6					18,400
AQDEX3FH0970	9.7					18,400
AQDEX3FH0980	9.8					18,400
AQDEX3FH0990	9.9					18,400
AQDEX3FH1000	10.0	41				18,400
AQDEX3FH1010	10.1					19,200
AQDEX3FH1020	10.2					19,200
AQDEX3FH1030	10.3					19,200
AQDEX3FH1040	10.4					19,200
AQDEX3FH1050	10.5	93		11		19,200
AQDEX3FH1060	10.6					20,100
AQDEX3FH1070	10.7					20,100
AQDEX3FH1080	10.8					20,100
AQDEX3FH1090	10.9					20,100
AQDEX3FH1100	11.0	45				20,100
AQDEX3FH1110	11.1					20,800
AQDEX3FH1120	11.2					20,800
AQDEX3FH1130	11.3					20,800
AQDEX3FH1140	11.4					20,800
AQDEX3FH1150	11.5	100		12		20,800
AQDEX3FH1160	11.6					21,500
AQDEX3FH1170	11.7					21,500
AQDEX3FH1180	11.8	47				21,500
AQDEX3FH1190	11.9					21,500
AQDEX3FH1200	12.0					21,500
AQDEX3FH1300	13.0	49		13		26,800
AQDEX3FH1400	14.0	52	105	14		28,700
AQDEX3FH1500	15.0	53	108	15		30,400
AQDEX3FH1600	16.0	55	112	16		32,300

1 本包装
Sold one per package

一般 構造用鋼	炭素鋼	合金鋼 調質鋼	ダイス鋼 プレハードン鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40 HRC	40 ~ 50 HRC	50 ~ 65 HRC
×	×	×	×		◎
ステンレス鋼			Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金 銅合金
SUS304 SUS316	SUS420	Ti / Ni Alloy	FC / FCD	AC / ADC	Cu
×	×	×		×	×

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended