


### ■ 共通技術データ

- 表面処理 シルバー : アルマイト処理(平均5μm以上)  
クリア電着塗装 ※
- 切断寸法 mm単位
- 切断公差 ±0.3mm(≦2m)
- ブラック : 黒アルマイト処理(平均5μm以上)  
艶消クリア電着塗装 ※
- ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装 (塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)


### ヘビー級



シルバー  
AFS-4040-4  
2,070 円/m


ブラック  
AFS-4040-4-BK  
2,690 円/m

○ NIC規格タップ位置



#### 適応エンドキャップ

- ブラック色  
ECP-4040-4
- グレー色  
ECP-4040-4-GY  
190 円/piece



参照 P200...⑦

### ■ 技術データ


在庫寸法	販売寸法 <sup>*1</sup>	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm <sup>2</sup>	439.9 mm <sup>2</sup>	1.188 kg/m	lx 7.99×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup> ly 7.99×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>

### ヘビー級




シルバー  
AFS-4060-4  
3,140 円/m

○ NIC規格タップ位置



#### 適応エンドキャップ


- ブラック色  
ECP-4060-4  
220 円/piece




参照 P200...⑧

### ■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法 <sup>*1</sup>	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm <sup>2</sup>	668.6 mm <sup>2</sup>	1.805 kg/m	lx 12.0×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup> ly 23.8×10 <sup>4</sup> mm <sup>4</sup>



### ● T溝詳細図



### ● 標準座グリ基準寸法 (M4)

	ds	d'	dk	D'	K	H'	H''
寸法	4	4.5	7	8	4	7.5	32

各フレームごとの詳細寸法はP412を参照

