


■ 共通技術データ

- 表面処理 シルバー：アルマイト処理(平均5μm以上)
クリア電着塗装 ※
- 切断寸法 mm単位
- 切断公差 ±0.3mm(≦2m)
- ブラック：黒アルマイト処理(平均5μm以上)
艶消クリア電着塗装 ※
- ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装 (塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

ヘビー級




シルバー
AFS-6090-6
6,640 円/m



○ NIC規格タップ位置

適応エンドキャップ

- ブラック色
ECP-6090-6
- グレー色
ECP-6090-6-GY
- 220 円/piece



参照 P201...②


■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	1464.3 mm ²	3.954 kg/m	Ix 65.1×10 ⁴ mm ⁴ Iy 132.6×10 ⁴ mm ⁴

ヘビー級




シルバー
AFS-60120-6
6,940 円/m



○ NIC規格タップ位置

適応エンドキャップ

- ブラック色
ECP-60120-6
- 240 円/piece




参照 P201...②


■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	1469.3 mm ²	3.967 kg/m	Ix 66.6×10 ⁴ mm ⁴ Iy 226.9×10 ⁴ mm ⁴

ヘビー級




シルバー
AFS-60180-6
12,110 円/m



○ NIC規格タップ位置

適応エンドキャップ

- ブラック色
ECP-6090-6 (2個使用)
- グレー色
ECP-6090-6-GY (2個使用)
- 220 円/piece




参照 P201...②

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	2420.0 mm ²	6.534 kg/m	Ix 115.5×10 ⁴ mm ⁴ Iy 803.5×10 ⁴ mm ⁴

● T溝詳細図



● 標準座グリ基準寸法 (M6)

	ds	d'	dk	D'	K	H'	H''
寸法	6	6.6	10	11	6	11	48

各フレームごとの詳細寸法はP412を参照

