

■ 共通技術データ


- 表面処理 シルバー : アルマイト処理 (平均5μm以上)
クリア電着塗装 ※
- 切断寸法 mm単位
- 切断公差 ±0.3mm (≦2m)
- ブラック : 黒アルマイト処理 (平均5μm以上)
艶消クリア電着塗装 ※
- ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装 (塗膜厚さ: 規定なし/JIS H8602:2010準拠)

ヘビー級



AFSV-4030-8


3,460 円/m



○ NIC規格タップ位置

適応エンドキャップ

- ブラック色
- ECPV-4030-8
- 280 円/piece



参照 P202...④

■ 技術データ


在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm ²	700.1 mm ²	1.890 kg/m	Ix 11.1×10 ⁴ mm ⁴ Iy 10.9×10 ⁴ mm ⁴

ヘビー級



AFSV-4045-8


3,460 円/m



○ NIC規格タップ位置

適応エンドキャップ

- ブラック色
- ECPV-4045-8
- 280 円/piece



参照 P202...④

■ 技術データ


在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm ²	696.5 mm ²	1.881 kg/m	Ix 11.0×10 ⁴ mm ⁴ Iy 10.7×10 ⁴ mm ⁴

ヘビー級



AFSV-4060-8


3,460 円/m



○ NIC規格タップ位置

適応エンドキャップ

- ブラック色
- ECPV-4060-8
- 280 円/piece



参照 P202...④

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm ²	678.7 mm ²	1.832 kg/m	Ix 10.8×10 ⁴ mm ⁴ Iy 10.3×10 ⁴ mm ⁴

