


■ 共通技術データ

- 表面処理 シルバー：アルマイト処理(平均5μm以上)
クリア電着塗装 ※
- 切断寸法 mm単位
- 切断公差 ±0.3mm(≦2m)
- ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

SP 蝶番フレーム



シルバー



AFH-1435

2,250 円/m


■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法 ^{*1}	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~3,000 mm	A6N01S-T5	245 N/mm ²	239.0 mm ²	0.645 kg/m	Ix 0.23×10 ⁴ mm ⁴ Iy 2.39×10 ⁴ mm ⁴

SP 蝶番フレーム



シルバー



AFH-1445

2,700 円/m


■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法 ^{*1}	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~3,000 mm	A6N01S-T5	245 N/mm ²	288.6 mm ²	0.779 kg/m	Ix 0.24×10 ⁴ mm ⁴ Iy 5.05×10 ⁴ mm ⁴

SP 蝶番フレーム



シルバー



AFH-1455

3,150 円/m

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法 ^{*1}	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~3,000 mm	A6N01S-T5	245 N/mm ²	338.6 mm ²	0.914 kg/m	Ix 0.25×10 ⁴ mm ⁴ Iy 9.16×10 ⁴ mm ⁴

- M4 20mm
- M6 30mm
- M8 40mm
- M8 45mm
- H10 50mm