


空気式高速タガネ

オートチゼル

ピストル型デザイン

Model **A-302**



多種多様な板金作業の一通りをこなす

- 効率が良い 1本で効率的な板金作業を実現
- 幅広い応用力 先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応

仕様

型式	A-302	
使用圧力	MPa(kgf/cm ²)	0.6 (6)
空気消費量	m ³ /min	0.3
打撃数	min ⁻¹	2600
本体質量	kg	1.7
標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●フラッチゼル1002:1本 ●モイルポイントチゼル1024:1本 ●エアホースAss'y (カブラ30PH付):1本 ●カブラ200-30SH:1個 	

※A-302はA-300本体に1002と1024のタガネを付属したモデルです。

先端工具 (標準付属品)

商品コード: 90002 フラッチゼル 部品番号: 1002  ボルトナットの剪断、コーキング、スポット溶接箇所のはくり	商品コード: 90023 モイルポイントチゼル 部品番号: 1024  コンクリートこわし、鋳物砂落とし
---	--

別売品

商品コード: 90001 ブランクチゼル 部品番号: 1001  鋼板の曲げ、キングピンの取りはずし	商品コード: 90003 シートメタルチゼルA 部品番号: 1003  板厚: 0.8mm (SS400) 切粉は上 鋼板切断、車両のボディ・パネルの切断	商品コード: 90004 シートメタルチゼルB 部品番号: 1004  板厚: 0.8mm (SS400) 切粉は下 鋼板切断、車両のボディ・パネルの切断	商品コード: 90005 サイレンサーカットチゼル 部品番号: 1005  車両のサイレンサカラーの切断
商品コード: 90006 ラバープッシングリムーバー 部品番号: 1006  車両のアイドルアーム スリーププッシングの取りはずし	商品コード: 90007 スポットウエルドブースター 部品番号: 1007  スポット溶接点の剪断、リベットの剪断	商品コード: 90008 プッシングツール 部品番号: 1008  プッシュの挿入	商品コード: 90009 ポンチ 部品番号: 1009  リベットピンの着脱、ベアリングと ベアリングレースの着脱
商品コード: 90010 リムービングツール 部品番号: 1010  車両のコントロールアームなどの プッシング取りはずし	商品コード: 90011 シートメタルパンチ 部品番号: 1011  シートメタルのリベット、 ボルト穴などの穴あけ	商品コード: 90012 バンドチゼル 部品番号: 1012  スポット溶接箇所のはくり、塗装のはくり	商品コード: 90013 ※ フォークチゼル24 部品番号: 1013  ボールジョイント・ タイロットエンドの取りはずし
商品コード: 90014 ※ パネルクリンパー 部品番号: 1014  ボディー外板、ドア、フェンダーなど シートメタルの折り曲げ	商品コード: 90016 ※ フォークチゼル35 部品番号: 1016  ボールジョイント・ タイロットエンドの取りはずし	商品コード: 90017 ※ フォークチゼル15 部品番号: 1017  ボールジョイント・ タイロットエンドの取りはずし	商品コード: 90018 ※ 38mmスクレーパー 部品番号: 1018  鉄板のサビ・塗装おとし
商品コード: 90019 60mmスクレーパー 部品番号: 1019  鉄板のサビ・塗装おとし	商品コード: 90020 60mm甲丸スクレーパー 部品番号: 1020  パイプの付着物はくり	商品コード: 90022 シートメタルチゼルC 部品番号: 1023  板厚: 0.3mm (SS400) 切粉は上 鋼板切断、車両のボディ・パネルの切断	商品コード: 90024 リベット抜きパンチ 部品番号: 1025  大型車プレーキライニングの リベット抜き
商品コード: 90025 リベットかしめチゼル 部品番号: 1026  大型車プレーキライニングのかしめ	商品コード: 75664 フォークチゼルスプリング  フォークチゼル24、 パネルクリンパー、 フォークチゼル35、 フォークチゼル15を 使用時に装着	※フォークチゼル24、パネルクリンパー、フォークチゼル35、フォークチゼル15を使用時は フォークチゼルスプリングが必須になります。 販売単位は、各1本となります。	