



# ボールねじサポート用軸受


内径 15~60 mm



2列組合せ



DF



DT

主要寸法 (mm)					寸法 (mm)				許容回転数 <sup>(1)</sup> (min <sup>-1</sup> )		呼び番号	質量 (kg)  (参考)	
<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>r</i> (最小)	<i>r</i> <sub>1</sub> (最小)	<i>d</i> <sub>1</sub>	<i>d</i> <sub>2</sub>	<i>D</i> <sub>1</sub>	<i>D</i> <sub>2</sub>	グリース 潤滑	油潤滑			
<b>15</b>	47	15	1	0.6	27.2	34	34	39.6	6 000	8 000	<b>15 TAC 47B</b>	0.144	
<b>17</b>	47	15	1	0.6	27.2	34	34	39.6	6 000	8 000		<b>17 TAC 47B</b>	0.144
<b>20</b>	47	15	1	0.6	27.2	34	34	39.6	6 000	8 000		<b>20 TAC 47B</b>	0.135
<b>25</b>	62	15	1	0.6	37	45	45	50.7	4 500	6 000		<b>25 TAC 62B</b>	0.252
<b>30</b>	62	15	1	0.6	39.5	47	47	53.2	4 300	5 600	<b>30 TAC 62B</b>	0.224	
<b>35</b>	72	15	1	0.6	47	55	55	60.7	3 600	5 000		<b>35 TAC 72B</b>	0.31
<b>40</b>	72	15	1	0.6	49	57	57	62.7	3 600	4 800	<b>40 TAC 72B</b>	0.275	
	90	20	1	0.6	57	68	68	77.2	3 000	4 000		<b>40 TAC 90B</b>	0.674
<b>45</b>	75	15	1	0.6	54	62	62	67.7	3 200	4 300	<b>45 TAC 75B</b>	0.27	
	100	20	1	0.6	64	75	75	84.2	2 600	3 600		<b>45 TAC 100B</b>	0.842
<b>50</b>	100	20	1	0.6	67.5	79	79	87.7	2 600	3 400	<b>50 TAC 100B</b>	0.778	
<b>55</b>	100	20	1	0.6	67.5	79	79	87.7	2 600	3 400	<b>55 TAC 100B</b>	0.714	
	120	20	1	0.6	82	93	93	102.2	2 200	3 000		<b>55 TAC 120B</b>	1.23
<b>60</b>	120	20	1	0.6	82	93	93	102.2	2 200	3 000	<b>60 TAC 120B</b>	1.16	

注 (1) 標準予圧荷重 (C10) における値である。