


# NCB-2X

Xコーティング  
ミニチュア  
ボールエンドミル

## 2-Flute Miniature Ball End Mill

CBN  
Cubic Boron  
Nitride



- この規格・サイズは、特定商社在庫となります。  
詳しくはお問い合わせ下さい。
- Semi-standard item, please inquire for price and delivery.



### 被削材 Work Material

炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels - Tool Steels	プリハード鋼・調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels	
			~ 55HRC	55HRC ~
○	○	○	○	
ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminum	銅合金 Copper	樹脂 Plastic
○		○	○	

単位 [寸法 : mm]  
Unit [size : mm]

コードNo. Code No.	R(ボール半径) Radius	(ℓ)刃長 Length of Cut	(D)刃径 Dia.	(γ)首角 Neck Taper Angle	(φ)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
01-00513-00200	R0.2	0.8	0.4	9°	3	35	(12,300)
01-00513-00250	R0.25	1	0.5	9°	3	35	(11,800)
01-00513-00300	R0.3	1.2	0.6	9°	3	35	(11,500)
01-00513-00350	R0.35	1.4	0.7	9°	3	35	(15,000)
01-00513-00400	R0.4	1.6	0.8	9°	3	35	(12,000)
01-00513-00450	R0.45	1.8	0.9	9°	3	35	(14,000)
01-00513-00500	R0.5	2	1	9°	3	35	(9,500)
01-00513-00600	R0.6	2.4	1.2	9°	3	35	(13,400)
01-00513-00700	R0.7	2.8	1.4	9°	3	35	(13,400)
01-00513-00750	R0.75	3	1.5	9°	3	35	(10,500)
01-00513-00800	R0.8	3.2	1.6	9°	3	35	(10,500)
01-00513-00900	R0.9	3.6	1.8	9°	3	35	(13,400)

### オーダー方法

NCB-2X ボール半径寸法(R)を指示して下さい。  
When you order, indicate NCB-2X (R).

※(γ)は参考値です。

※(γ) is reference value.

●切削条件表はP293に記載

●Recommended Milling Conditions are shown on page 293.

その他  
Others

技術資料  
Technical Data

参考資料  
Technical Guidance