


## 2-Flute Long Ball End Mill

CBN  
Cubic Boron  
Nitride



- この規格・サイズは、特定商社在庫となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- Semi-standard item, please inquire for price and delivery.



### 被削材 Work Material

炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	予ハード鋼・調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels	
			~ 55HRC	55HRC ~
○	○	○		
ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminum	銅合金 Copper	樹脂 Plastic
○		○	○	○

単位 [寸法 : mm]  
Unit [size : mm]

コードNo. Code No.	(R)ボール半径 Radius	(ℓ)刃長 Length of Cut	(D)刃径 Dia.	(φ)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
01-00530-00300	R3	15	6	6	120	(13,000)
01-00530-00400	R4	20	8	8	130	(18,400)
01-00530-00500	R5	25	10	10	150	(22,900)
01-00530-00600	R6	30	12	12	180	(36,500)
01-00530-00800	R8	40	16	16	200	(72,000)
01-00530-01000	R10	50	20	20	220	(110,500)



NSBL-2 ボール半径寸法 (R) を指示して下さい。  
When you order, indicate NSBL-2 (R).

ドリル  
Drill

その他  
Others

技術資料  
Technical Data

参考資料  
Technical Guidance