


CBN
Cubic Boron
Nitride

2-Flute Long Neck Ball End Mill



- この規格・サイズは、特定商社在庫となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- Semi-standard item, please inquire for price and delivery.



被削材 Work Material									
炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	プリハードン鋼・調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels		ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminum	銅合金 Copper	樹脂 Plastic
			~ 55HRC	55HRC ~					
◎	◎	◎			○		◎	◎	◎

単位 [寸法 : mm]
Unit [size : mm]

コードNo. Code No.	(R)ボール半径 Radius	(l ₁)有効長 Effective Length	(l)刃長 Length of Cut	(D)刃径 Dia.	(d ₂)首元径 Neck Dia.	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
01-00432-00401	R0.4	6	0.6	0.8	0.76	12°	4	45	(9,400)
01-00432-00402		8	0.6	0.8	0.76	12°	4	45	(9,400)
01-00432-00502	R0.5	8	0.75	1	0.95	12°	4	45	(7,500)
01-00432-00503		12	0.75	1	0.95	12°	4	45	(7,500)
01-00432-00602	R0.6	8	0.9	1.2	1.15	12°	4	45	(9,400)
01-00432-00603		12	0.9	1.2	1.15	12°	4	45	(9,400)
01-00432-00702	R0.7	8	1	1.4	1.35	12°	4	45	(9,400)
01-00432-00703		12	1	1.4	1.35	12°	4	45	(9,400)
01-00432-00704		16	1	1.4	1.35	12°	4	50	(9,400)
01-00432-00752	R0.75	8	1.1	1.5	1.45	12°	4	45	(8,300)
01-00432-00753		12	1.1	1.5	1.45	12°	4	45	(8,300)
01-00432-00754		16	1.1	1.5	1.45	12°	4	50	(8,300)
01-00432-00755		20	1.1	1.5	1.45	12°	4	55	(8,300)
01-00432-00802	R0.8	8	1.2	1.6	1.55	12°	4	45	(9,400)
01-00432-00803		12	1.2	1.6	1.55	12°	4	45	(9,400)
01-00432-00804		16	1.2	1.6	1.55	12°	4	50	(9,400)
01-00432-00805		20	1.2	1.6	1.55	12°	4	55	(9,400)
01-00432-00902	R0.9	8	1.3	1.8	1.74	12°	4	45	(9,400)
01-00432-00903		12	1.3	1.8	1.74	12°	4	45	(9,400)
01-00432-00904		16	1.3	1.8	1.74	12°	4	50	(9,400)
01-00432-00905		20	1.3	1.8	1.74	12°	4	55	(9,600)
01-00432-01002	R1	8	1.5	2	1.94	12°	4	45	(7,500)
01-00432-01003		12	1.5	2	1.94	12°	4	45	(7,500)
01-00432-01004		16	1.5	2	1.94	12°	4	50	(7,500)
01-00432-01005		20	1.5	2	1.94	12°	4	55	(7,700)
01-00432-01510	R1.5	10	2.5	3	2.85	12°	6	60	(9,200)
01-00432-01515		15	2.5	3	2.85	12°	6	60	(9,200)
01-00432-01520		20	2.5	3	2.85	12°	6	65	(9,600)
01-00432-01525		25	2.5	3	2.85	12°	6	65	(9,600)

オーダー方法

NHB-2 ボール半径寸法(R)×有効長(l₁)を指示して下さい。
When you order, indicate NHB-2 (R)×(l₁).

※(γ)は参考値です。
※(γ) is reference value.

- 切削条件表はP348に記載
- Recommended Milling Conditions are shown on page 348.