


2-Flute Long Neck Ball End Mill for Nonferrous



- この規格・サイズは、特定商社在庫となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- Semi-standard item, please inquire for price and delivery.

被削材 Work Material									
炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	プリハードン鋼・調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels		ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminum	銅合金 Copper	樹脂 Plastic
			~ 55HRC	55HRC ~					
							◎	◎	◎

単位 [寸法 : mm]
Unit [size : mm]

コードNo. Code No.	(R)ボール半径 Radius	(ℓ1)有効長 Effective Length	(ℓ)刃長 Length of Cut	(D)刃径 Dia.	(d2)首下径 Neck Dia.	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
07-00432-00504	R0.5	4	1.5	1	0.95	12°	4	50	(9,500)
07-00432-00506		6	1.5	1	0.95	12°	4	50	(9,500)
07-00432-00510		10	1.5	1	0.95	12°	4	50	(9,500)
07-00432-00706	R0.75	6	2.25	1.5	1.45	12°	4	50	(9,500)
07-00432-00710		10	2.25	1.5	1.45	12°	4	50	(9,500)
07-00432-00716		16	2.25	1.5	1.45	12°	4	50	(9,500)
07-00432-01008	R1	8	3	2	1.94	12°	4	50	(9,500)
07-00432-01014		14	3	2	1.94	12°	4	50	(9,500)
07-00432-01020		20	3	2	1.94	12°	4	50	(9,500)
07-00432-01515	R1.5	15	4.5	3	2.85	12°	6	60	(10,800)
07-00432-01525		25	4.5	3	2.85	12°	6	60	(10,800)
07-00432-01535		35	4.5	3	2.85	12°	6	80	(10,800)
07-00432-02020	R2	20	6	4	3.8	12°	6	60	(13,200)
07-00432-02030		30	6	4	3.8	12°	6	70	(13,200)
07-00432-02040		40	6	4	3.8	12°	6	90	(13,200)
07-00432-02520	R2.5	20	7.5	5	4.8	12°	6	60	(15,600)
07-00432-02530		30	7.5	5	4.8	12°	6	70	(15,600)
07-00432-02540		40	7.5	5	4.8	12°	6	90	(15,600)
07-00432-03020	R3	20	9	6	5.8	—	6	60	(18,000)
07-00432-03030		30	9	6	5.8	12°	8	90	(22,700)
07-00432-03050		50	9	6	5.8	12°	8	110	(22,700)
07-00432-04020	R4	20	12	8	7.8	—	8	70	(22,700)
07-00432-04040		40	12	8	7.8	12°	10	100	(25,300)
07-00432-04060		60	12	8	7.8	12°	10	120	(25,300)
07-00432-05030	R5	30	15	10	9.8	—	10	90	(25,300)
07-00432-05050		50	15	10	9.8	12°	12	120	(37,900)
07-00432-05070		70	15	10	9.8	12°	12	140	(37,900)
07-00432-06040	R6	40	18	12	11.8	—	12	110	(41,700)
07-00432-06060		60	18	12	11.8	12°	16	130	(80,700)
07-00432-06080		80	18	12	11.8	12°	16	160	(86,800)

オーダー方法

DHB ボール半径寸法(R)×有効長(ℓ1)を指示して下さい。 ※(γ)は参考値です。
When you order, indicate DHB (R)×(ℓ1). ※(γ) is reference value.

- 切削条件表はP357に記載
- Recommended Milling Conditions are shown on page 357.

CBN
Cubic Boron Nitride

ダイヤモンド
Diamond

スクエア Square
ロングネックスクエア Long Neck Square

ボール Ball

ロングネックボール Long Neck Ball

テーパ Taper

テーパボール Taper Ball

ラジアス Corner R

ロングネックラジアス Long Neck Corner R

総型 Formed Cutter

ドリル Drill

その他 Others

技術資料 Technical Data

参考資料 Technical Guidance