


2-Flute Medium Taper End Mill

CBN
Cubic Boron
Nitride



- この規格・サイズは、特定商社在庫となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- Semi-standard item, please inquire for price and delivery.



被削材		Work Material							
炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	プリハードン鋼・調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels		ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminum	銅合金 Copper	樹脂 Plastic
			~ 55HRC	55HRC ~					
◎	◎	◎			○	◎	◎	◎	

単位 [寸法 : mm]
Unit [size : mm]

コードNo. Code No.	(D)先端径 Dia.	(θ)片角 Taper Angle	(ℓ)刃長 Length of Cut	(d1)大端径 Dia. at Large End	(d)シャング径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
01-00332-01010	1	4°	5	1.70	4	50	(10,500)
01-00332-01016		7°	5	2.23	4	50	(17,000)
01-00332-01024		15°	5	3.68	4	50	(22,400)
01-00332-01510	1.5	4°	7.5	2.55	4	50	(14,900)
01-00332-01516		7°	7.5	3.34	4	50	(15,800)
01-00332-01524		15°	7.5	5.52	6	50	(22,400)
01-00332-02010	2	4°	10	3.40	4	50	(12,000)
01-00332-02016		7°	10	4.46	6	50	(18,000)
01-00332-02024		15°	10	7.36	8	55	(23,600)
01-00332-02510	2.5	4°	12.5	4.25	6	50	(12,000)
01-00332-02516		7°	12.5	5.57	6	50	(15,800)
01-00332-02519		10°	12.5	6.91	6	55	(18,400)
01-00332-02524		15°	12.5	9.20	10	60	(23,800)
01-00332-02525		20°	12.5	11.60	12	65	(40,300)
01-00332-03002	3	30°	15	3.26	4	55	(10,500)
01-00332-03004		1°	15	3.52	4	55	(10,500)
01-00332-03005		1°30'	15	3.79	4	55	(10,500)
01-00332-03006		2°	15	4.05	6	55	(10,500)
01-00332-03008		3°	15	4.57	6	55	(10,500)
01-00332-03010		4°	15	5.10	6	60	(14,600)
01-00332-03012		5°	15	5.62	6	60	(11,400)
01-00332-03016		7°	15	6.68	6	60	(17,600)
01-00332-03019		10°	15	8.29	8	65	(19,000)
01-00332-03024		15°	15	11.04	10	70	(25,000)
01-00332-03025	20°	15	13.92	12	75	(42,500)	

コードNo. Code No.	(D)先端径 Dia.	(θ)片角 Taper Angle	(ℓ)刃長 Length of Cut	(d1)大端径 Dia. at Large End	(d)シャング径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
01-00332-04002	4	30°	20	4.35	6	60	(10,800)
01-00332-04004		1°	20	4.70	6	60	(10,800)
01-00332-04005		1°30'	20	5.05	6	60	(10,800)
01-00332-04006		2°	20	5.40	6	60	(10,800)
01-00332-04008		3°	20	6.10	6	60	(11,400)
01-00332-04010		4°	20	6.80	6	60	(17,700)
01-00332-04012		5°	20	7.50	8	65	(15,200)
01-00332-04016		7°	20	8.91	8	70	(22,600)
01-00332-04019		10°	20	11.05	10	70	(24,800)
01-00332-04024		15°	20	14.72	12	75	(32,700)
01-00332-04025		20°	20	18.56	16	90	(49,400)

オーダー方法

NTEM-2 先端径(D)×片角(θ)を指示して下さい。
When you order, indicate NTEM-2 (D)×(θ).

その他
Others

技術資料
Technical Data

参考資料
Technical Guidance