

NERB-2

サイズ 先端R1×片角10°~先端R3×片角20°
Size R1×taper angle10°~R3×taper angle20°





台形ランナ用テーパボールエンドミル
2-Flute Taper Ball End Mill for Runner

全 21 サイズ
Total 21 sizes

金型の台形ランナ専用エンドミル
ショート刃長で高剛性

Taper ball end mill for runner of mold
Short cutting edge and high rigidity



単位 [寸法: mm / 価格: 円]
Unit [Size: mm / Retail Price: JPY]

コードNo. Code No.	(R)ボール半径 Radius	(θ)片角 Taper Angle	(ℓ)刃長 Length of Cut	(d1)大端径 Dia. at Large End	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
01-00722-01002	R1	10°	4	3.09	4	50	18,600
01-00722-01004		15°	4	3.68	4	50	26,600
01-00722-01005		20°	4	4.31	6	55	31,100
01-00722-01252	R1.25	10°	5	3.86	4	50	20,700
01-00722-01254		15°	5	4.60	6	55	26,400
01-00722-01255		20°	5	5.39	6	55	31,900
01-00722-01502	R1.5	10°	6	4.63	6	55	22,800
01-00722-01504		15°	6	5.52	6	55	26,800
01-00722-01505		20°	6	6.47	8	60	37,500
01-00722-01752	R1.75	10°	7	5.41	6	55	22,800
01-00722-01754		15°	7	6.44	8	60	31,100
01-00722-01755		20°	7	7.55	8	60	38,300
01-00722-02002	R2	10°	8	6.18	6	55	28,900
01-00722-02004		15°	8	7.36	8	60	35,400
01-00722-02005		20°	8	8.62	10	70	40,400
01-00722-02502	R2.5	10°	10	7.72	8	60	49,000
01-00722-02504		15°	10	9.20	10	70	56,900
01-00722-02505		20°	10	10.78	12	80	61,700
01-00722-03002	R3	10°	12	9.27	10	70	53,700
01-00722-03004		15°	12	11.03	12	80	65,000
01-00722-03005		20°	12	12.94	12	90	72,600

オーダー方法
How to Order

NERB-2 ボール半径(R)×片角(θ)を指示してください。
When you order, indicate NERB-2 (R)×(θ).

■の規格・サイズは特定商社在庫となります。詳しくはお取引のある商社様へお問い合わせください。
■ Semi-standard products, please inquire for price and delivery.

ノンコーティング
Non-coating

○ 炭素鋼 P
Carbon Steel

○ 合金鋼 P
Alloy Steel

○ アルミ合金 N
Aluminium Alloy

○ 銅 N
Copper

○ 樹脂 O
Resin

テーパ刃
Tapered

