

30M オイレス #300 丸棒



選定の目安

製品紹介

樹脂系ベアリング

複層系ベアリング

金属系ベアリング

エアベアリング

スライドシフター

技術資料

会社案内



適用する直径から Parts No. を選んでください。

(例)直径40mmの場合

30M - 40

Parts No. でご指示ください。



- 直径・長さは、荒引きされた寸法です。
- 加工された場合は、含油処理方法 (P.254) を参照の上、必ず含油してからご使用ください。

Parts No.	直径		長さ	
	φD	公差	L	公差
30M-15	15	+1.0 0	150	+3.0 0
30M-21	21	+1.0 0	200	+3.0 0
30M-23	23	+1.0 0	200	+3.0 0
30M-25	25	+1.0 0	200	+3.0 0
30M-27	27	+1.0 0	200	+3.0 0
30M-31	31	+1.0 0	200	+3.0 0
30M-33	33	+1.0 0	200	+3.0 0
30M-35	35	+1.0 0	200	+3.0 0
30M-37	37	+1.0 0	200	+3.0 0
30M-40	40	+1.0 0	200	+3.0 0
30M-43	43	+1.0 0	200	+3.0 0
30M-45	45	+1.0 0	200	+3.0 0
30M-47	47	+1.0 0	200	+3.0 0
30M-50	50	+1.0 0	200	+3.0 0
30M-55	55	+1.0 0	200	+3.0 0
30M-60	60	+1.0 0	200	+3.0 0
30M-65	65	+1.0 0	200	+3.0 0
30M-70	70	+1.0 0	200	+3.0 0
30M-80	80	+0.5 0	250	+1.0 0
30M-90	90	+0.5 0	250	+1.0 0
30M-100	100	+0.5 0	250	+1.0 0