

溝付きピン

Grooved Pins

欧米では一般的な、相手穴精度を必要としない簡易型ノックピンです。
溝両側に形成された突起により、締結します。多くの形状があり、用途によって最適なものが選択できます。
相手穴推奨公差は、呼び径3mmまではH9、呼び径4mm以上はH11です。




溝付きピン D形 DIN 1474

材質 快削鋼

表面処理 呼び径4以上は黒染

仕様・規格・サイズ表



呼び寸法 d X L

d	C	L													
		D													
1.5	h9	0.2	6	8	10	12	16	20							
			1.6	1.6	1.6	1.63	1.63	1.63							
2	h9	0.25	6	8	10	12	16	20	26						
			2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.15	2.15						
2.5	h9	0.3	8	10	12	16	20	26							
			2.6	2.6	2.6	2.65	2.65	2.7							
3	h9	0.4	8	10	12	16	20	26	30						
			3.1	3.1	3.1	3.15	3.2	3.2	3.25						
4	h11	0.5	10	12	16	20	26	30	36	40	45				
			4.15	4.15	4.2	4.2	4.25	4.25	4.3	4.3	4.3				
5	h11	0.63	10	12	14	16	20	22	24	26	30	36	40	45	
			5.15	5.15	5.15	5.2	5.2	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.3	5.3
6	h11	0.8	10	12	14	16	20	26	30	36	40	45	50	55	60
			6.15	6.15	6.15	6.15	6.25	6.3	6.3	6.3	6.3	6.35	6.35	6.35	6.35
8	h11	1.0	16	20	26	30	40	45	50	55	60	70	80		
			8.2	8.2	8.3	8.3	8.35	8.35	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.35	