

Reamers

Endmills

Drills

Countersinks/  
Counterbores

Slitting Saws/  
Cut-off tools

Cutters

Hand

Machine

Chucking

SPEED  
REAMER

Bridge


Taper Pin

Shell

# SPCRM

スパイラル刃チャッキングリーマ (百分台)

Spiral Chucking Reamers with Straight Shank (0.01steps)



※左ネジレ20° 食付き角45° Left helix 20° 45° Chamfer

※図はφ2.95以上の形状です。 Figure is shape of φ2.95 or more



- 刃長が短いタイプ  
Short flute length type
- ストレートシャンク  
Straight shank
- MCO材 (コバルト高速度鋼) を使用  
Uses MCO material (Cobalt high-speed steel)

品番 Product No.	寸法 Size						標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	シャンク径 d	刃長 l <sub>1</sub>	シャンク長 l <sub>2</sub>	全長 L	刃数 NT	
SPCRM0195	1.95	2.0	11	20	49	4	3,400
SPCRM0196	1.96	2.0	11	20	49	4	3,400
SPCRM0197	1.97	2.0	11	20	49	4	3,400
SPCRM0198	1.98	2.0	11	20	49	4	3,400
SPCRM0199	1.99	2.0	11	20	49	4	3,400
SPCRM0201	2.01	2.0	11	20	49	4	3,400
SPCRM0202	2.02	2.0	11	20	49	4	3,400
SPCRM0203	2.03	2.0	11	20	49	4	3,400
SPCRM0204	2.04	2.0	11	20	49	4	3,400
SPCRM0205	2.05	2.0	11	20	49	4	3,400
SPCRM0295	2.95	3.0	15	30	61	4	3,300
SPCRM0296	2.96	3.0	15	30	61	4	3,300
SPCRM0297	2.97	3.0	15	30	61	4	3,300
SPCRM0298	2.98	3.0	15	30	61	4	3,300
SPCRM0299	2.99	3.0	15	30	61	4	3,300
SPCRM0301	3.01	3.0	15	30	61	4	3,300
SPCRM0302	3.02	3.0	15	30	61	4	3,300
SPCRM0303	3.03	3.0	15	30	61	4	3,300
SPCRM0304	3.04	3.0	15	30	61	4	3,300
SPCRM0305	3.05	3.0	15	30	61	4	3,300
SPCRM0395	3.95	4.0	19	32	75	6	3,300
SPCRM0396	3.96	4.0	19	32	75	6	3,300
SPCRM0397	3.97	4.0	19	32	75	6	3,300
SPCRM0398	3.98	4.0	19	32	75	6	3,300
SPCRM0399	3.99	4.0	19	32	75	6	3,300
SPCRM0401	4.01	4.0	19	32	75	6	3,300
SPCRM0402	4.02	4.0	19	32	75	6	3,300
SPCRM0403	4.03	4.0	19	32	75	6	3,300
SPCRM0404	4.04	4.0	19	32	75	6	3,300
SPCRM0405	4.05	4.0	19	32	75	6	3,300
SPCRM0495	4.95	5.0	23	35	86	6	3,300
SPCRM0496	4.96	5.0	23	35	86	6	3,300
SPCRM0497	4.97	5.0	23	35	86	6	3,300
SPCRM0498	4.98	5.0	23	35	86	6	3,300

品番 Product No.	寸法 Size						標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	シャンク径 d	刃長 l <sub>1</sub>	シャンク長 l <sub>2</sub>	全長 L	刃数 NT	
SPCRM0499	4.99	5.0	23	35	86	6	3,300
SPCRM0501	5.01	5.0	23	35	86	6	3,300
SPCRM0502	5.02	5.0	23	35	86	6	3,300
SPCRM0503	5.03	5.0	23	35	86	6	3,300
SPCRM0504	5.04	5.0	23	35	86	6	3,300
SPCRM0505	5.05	5.0	23	35	86	6	3,300
SPCRM0595	5.95	6.0	26	40	93	6	3,800
SPCRM0596	5.96	6.0	26	40	93	6	3,800
SPCRM0597	5.97	6.0	26	40	93	6	3,800
SPCRM0598	5.98	6.0	26	40	93	6	3,800
SPCRM0599	5.99	6.0	26	40	93	6	3,800
SPCRM0601	6.01	6.0	26	40	93	6	3,800
SPCRM0602	6.02	6.0	26	40	93	6	3,800
SPCRM0603	6.03	6.0	26	40	93	6	3,800
SPCRM0604	6.04	6.0	26	40	93	6	3,800
SPCRM0605	6.05	6.0	26	40	93	6	3,800
SPCRM0695	6.95	6.0	31	45	109	6	4,000
SPCRM0696	6.96	6.0	31	45	109	6	4,000
SPCRM0697	6.97	6.0	31	45	109	6	4,000
SPCRM0698	6.98	6.0	31	45	109	6	4,000
SPCRM0699	6.99	6.0	31	45	109	6	4,000
SPCRM0701	7.01	6.0	31	45	109	6	4,000
SPCRM0702	7.02	6.0	31	45	109	6	4,000
SPCRM0703	7.03	6.0	31	45	109	6	4,000
SPCRM0704	7.04	6.0	31	45	109	6	4,000
SPCRM0705	7.05	6.0	31	45	109	6	4,000
SPCRM0795	7.95	8.0	33	50	117	6	4,600
SPCRM0796	7.96	8.0	33	50	117	6	4,600
SPCRM0797	7.97	8.0	33	50	117	6	4,600
SPCRM0798	7.98	8.0	33	50	117	6	4,600
SPCRM0799	7.99	8.0	33	50	117	6	4,600
SPCRM0801	8.01	8.0	33	50	117	6	4,600
SPCRM0802	8.02	8.0	33	50	117	6	4,600
SPCRM0803	8.03	8.0	33	50	117	6	4,600