



# WAC

ダブルアングルカッター  
Double Angle Milling Cutters



ネジレ角 Helix Angle	表面処理 Surface Treatment	切削条件 Cutting Conditions
直刃 Straight		P201

- 角度が豊富  
Wide variety of angles
- 両角フライス  
Double angle milling cutter
- MCO材(コバルト高速度鋼)を使用  
Uses MCO material (Cobalt high-speed steel)

品番 Product No.	寸法 Size					標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	厚み T	刃先角度 α	穴径 d	刃数 NT	
WAC075X10X045	75	10	45°	25.4	22	19,700
WAC075X10X060	75	10	60°	25.4	22	19,700
WAC075X10X090	75	10	90°	25.4	22	19,700
WAC075X13X045	75	13	45°	25.4	22	23,600
WAC075X13X060	75	13	60°	25.4	22	23,600
WAC075X13X090	75	13	90°	25.4	22	23,600
WAC075X16X045	75	16	45°	25.4	22	25,600
WAC075X16X060	75	16	60°	25.4	22	25,600
WAC075X16X090	75	16	90°	25.4	22	25,600
WAC075X18X060	75	18	60°	25.4	22	29,500
WAC075X18X090	75	18	90°	25.4	22	29,500
WAC100X13X045	100	13	45°	25.4	26	38,600
WAC100X13X060	100	13	60°	25.4	26	38,600
WAC100X13X090	100	13	90°	25.4	26	38,600
WAC100X16X045	100	16	45°	25.4	26	41,800
WAC100X16X060	100	16	60°	25.4	26	41,800
WAC100X16X090	100	16	90°	25.4	26	41,800
WAC100X18X045	100	18	45°	25.4	26	43,700
WAC100X18X060	100	18	60°	25.4	26	43,700
WAC100X18X090	100	18	90°	25.4	26	43,700
WAC100X20X045	100	20	45°	25.4	26	50,300
WAC100X20X060	100	20	60°	25.4	26	50,300
WAC100X20X090	100	20	90°	25.4	26	50,300
WAC100X25X045	100	25	45°	25.4	26	66,000
WAC100X25X060	100	25	60°	25.4	26	66,000
WAC100X25X090	100	25	90°	25.4	26	66,000
WAC100X30X060	100	30	60°	25.4	26	93,200
WAC100X30X090	100	30	90°	25.4	26	93,200

リーマ

エンドミル

ドリル

面取り/  
座ぐり

メタルソー

カッター

サイドカッター

千鳥刃  
サイドカッター

アングルカッター

ブレンカッター

バイカッター