

SSRT

スピードリーマ モールステーパシャンク
SPEED REAMER with Morse Taper Shank



- 高速回転、高送りが可能
High speed spindle and high feed is possible
- 2段食付きで、直進性アップ。穴精度向上
By double chamfer, it can ream straight. And then, it becomes high precision hole.
- MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
Uses MCO material (Cobalt high-speed steel)
- 食付長さは P.121参照

※ 第一食付き角45° 第二食付き角1°30' Double chamfer 45° and 1°30'
左ネジレ30° Left helix 30°

品番 Product No.	寸法 Size					標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	シャンク No.	刃長 ℓ	全長 L	刃数 NT	
SSRT100	10.0	MT1	45	165	6	9,700
SSRT101	10.1	MT1	45	170	6	10,500
SSRT102	10.2	MT1	45	170	6	10,500
SSRT103	10.3	MT1	45	170	6	10,500
SSRT104	10.4	MT1	45	170	6	10,500
SSRT105	10.5	MT1	45	170	6	10,500
SSRT106	10.6	MT1	45	170	6	10,500
SSRT107	10.7	MT1	45	170	6	10,500
SSRT108	10.8	MT1	45	170	6	10,500
SSRT109	10.9	MT1	45	170	6	10,500
SSRT110	11.0	MT1	45	170	6	10,500
SSRT111	11.1	MT1	50	170	6	10,500
SSRT112	11.2	MT1	50	170	6	10,500
SSRT113	11.3	MT1	50	170	6	10,500
SSRT114	11.4	MT1	50	170	6	10,500
SSRT115	11.5	MT1	50	170	6	10,500
SSRT116	11.6	MT1	50	170	6	10,500
SSRT117	11.7	MT1	50	170	6	10,500
SSRT118	11.8	MT1	50	170	6	10,500
SSRT119	11.9	MT1	50	170	6	10,500
SSRT120	12.0	MT1	50	170	6	10,500
SSRT121	12.1	MT1	50	180	6	11,900
SSRT122	12.2	MT1	50	180	6	11,900
SSRT123	12.3	MT1	50	180	6	11,900
SSRT124	12.4	MT1	50	180	6	11,900
SSRT125	12.5	MT1	50	180	6	11,900
SSRT126	12.6	MT1	50	180	6	11,900
SSRT127	12.7	MT1	50	180	6	11,900
SSRT128	12.8	MT1	50	180	6	11,900
SSRT129	12.9	MT1	50	180	6	11,900
SSRT130	13.0	MT1	50	180	6	11,900
SSRT131	13.1	MT1	50	180	6	11,900
SSRT132	13.2	MT1	50	180	6	11,900

品番 Product No.	寸法 Size					標準価格 Standard price ¥
	刃径 D	シャンク No.	刃長 ℓ	全長 L	刃数 NT	
SSRT133	13.3	MT1	50	180	6	11,900
SSRT134	13.4	MT1	50	180	6	11,900
SSRT135	13.5	MT1	50	180	6	11,900
SSRT136	13.6	MT1	50	180	6	11,900
SSRT137	13.7	MT1	50	180	6	11,900
SSRT138	13.8	MT1	50	180	6	11,900
SSRT139	13.9	MT1	50	180	6	11,900
SSRT140	14.0	MT1	50	180	6	11,900
SSRT141	14.1	MT2	60	200	6	13,400
SSRT142	14.2	MT2	60	200	6	13,400
SSRT143	14.3	MT2	60	200	6	13,400
SSRT144	14.4	MT2	60	200	6	13,400
SSRT145	14.5	MT2	60	200	6	13,400
SSRT146	14.6	MT2	60	200	6	13,400
SSRT147	14.7	MT2	60	200	6	13,400
SSRT148	14.8	MT2	60	200	6	13,400
SSRT149	14.9	MT2	60	200	6	13,400
SSRT150	15.0	MT2	60	200	6	13,400
SSRT151	15.1	MT2	60	205	6	13,700
SSRT152	15.2	MT2	60	205	6	13,700
SSRT153	15.3	MT2	60	205	6	13,700
SSRT154	15.4	MT2	60	205	6	13,700
SSRT155	15.5	MT2	60	205	6	13,700
SSRT156	15.6	MT2	60	205	6	13,700
SSRT157	15.7	MT2	60	205	6	13,700
SSRT158	15.8	MT2	60	205	6	13,700
SSRT159	15.9	MT2	60	205	6	13,700
SSRT160	16.0	MT2	60	205	6	13,700
SSRT161	16.1	MT2	60	205	6	16,000
SSRT162	16.2	MT2	60	205	6	16,000
SSRT163	16.3	MT2	60	205	6	16,000
SSRT164	16.4	MT2	60	205	6	16,000
SSRT165	16.5	MT2	60	205	6	16,000