

# G型ホールカッター / ビニール用ホールカッター

G Type Hole Cutter

Hole Cutter for Vinyl

進化したE型。ボール盤で使えます。

A further development of the E type; can be used with drilling machines with ball bearings.


合成樹脂(プラスチック)がキレイに切れます。

Cuts plastics cleanly



<b>刃先材質</b> Point of a sword materials	<b>有効切削能力</b> Effective cutting power	<b>サイズ</b> Size	<b>再研磨</b> Re-grind
ハイス	G型 2.3mm ビニール 4.0mm	φ12~100	×
<b>被削材</b> Work material	G型		
	鉄板 鋳鉄 アルミ 真鍮 合成樹脂		
	ビニール	合成樹脂	
<b>適合機種</b> Acceptable model	電ポ (気ドリル ール盤)		
<b>モード</b> Mode	回転		

## 製品仕様図



## 特長

### ボール盤で使える“進化したE型”

E型ホールカッターとの違いは刃先です。切粉の排出がスムーズで、**ボール盤に最適**です。裏バリが極めて少ない特殊刃形です。

### アレンジセット (G型)

型式 model number	寸法 size	標準価格 (税抜き) w/o tax
G-D	21,21,27,27,33	20,760

## 製品ラベル



## 関連商品

ドリルチャック延長棒 **P.41**

## センタードリル

品名 center drill name	型式 model number	寸法(A)	材質 w/o tax
G型センタードリル	G645	6×45	ハイス
ビニール用センター鋸	B645	6×45	ハイス

## シャンク

シャンクNo. shank number	チャック径 (D)	ホロセット (E)	ネジ径(F)	梱み長さ(G)
No.1	10	5×5	M11 P=1.25	23
No.2	10	5×5	M12 P=1.5	28
No.3	10	5×6	M14 P=1.5	28
No.4	10	5×8	M16 P=1.5	28
No.5	12	5×8	M16 P=1.5	28

セレクションガイド  
ホールカッター  
タケノコドリル  
クリンキークッター  
チップソー  
サイディングカッター  
ラウンドカッター  
ビットシリーズ  
トリマールタービット  
大入ビット  
ザグリ・座掘りカッター  
自在溝切カッター  
省力機器