

形XC7


DINソケットシーケンスコネクタ

CSM_XC7_DS_J_1_3

DIN規格の標準寸法を生かしたシーケンスコネクタ

- 電源ライン先挿入、後抜去によりドータボードの活線挿抜が可能。
- 標準DINコネクタと同じ感覚で使用可能。取付寸法は標準DINコネクタ、B、Cタイプと同一。全極にシーケンス端子を用いて、かん合長4mmを実現し、余裕が大幅に向上。
- ソケット側に1mm長いシーケンス端子を用いて2段シーケンスを、さらにプラグ側にもシーケンス端子を用いて3段シーケンスを実現。
- コントクトは両面接触構造を採用。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により挿抜耐久5,000回を実現。
- シーケンス端子の位置を選ぶことが可能(7ページ)。





注: 形XC5/6シリーズとかん合はできません。



XC7

RoHS適合

■一覧表

形式	形XC7A	形XC7B	形XC7C	形XC7D
形状	プラグ L形端子 	ソケット ストレート端子 	プラグ L形端子 	ソケット ストレート端子 
掲載ページ	2	3	4	5

■定格/性能

定格電流	2A
定格電圧	AC 300V
接触抵抗	20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗	10 ⁶ MΩ以上(DC 100Vにて)
耐電圧	AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力	極数×1N以下
単体抜去力	0.2N以上(t=0.56mmテストゲージにて)
挿抜耐久	5,000回
使用温度範囲	-55～+125℃(低温にて水結しないこと)

■材質/処理

項目	分類	プラグ	ソケット
ハウジング		ガラス入りPBT樹脂(U.L.94V-0)/灰色	
コンタクト	接触部	黄銅/ニッケル下地 金/パラジウムメッキ	りん青銅/ニッケル下地 金/パラジウムメッキ
	端子部	黄銅/ニッケル下地 金フラッシュメッキ	りん青銅/ニッケル下地 金フラッシュメッキ