

G-LIST No. | TH1071


# 一般用 ロングシャンク

LONG SHANK・GENERAL APPLICATION

## LT-TPT



HSS



### ねじの種類 : PT(Rc)

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 $\ell c$	全長 LF	ねじ長 THLGTH	基準径 $\ell g$	シャンク径 DCON	溝数 NOF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
13559	1/8 - 28	JIS2	2.5P	100	19	13	8	4	D	● 42	6,090
13560				120						● 51	7,300
13561				150						● 61	10,400
13564	1/4 - 19	JIS2	2.5P	100	28	21	11	4	D	● 79	6,620
13565				120						● 87	8,000
13566				150						● 112	10,600

■ 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法 $\ell k$ , DRVSはP.999をご覧ください。

1. タップ精度はめねじ精度を保证するものではありません。
2. 切削油剤、ペーストはP.975をご参照下さい。

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 $\ell c$	全長 LF	ねじ長 THLGTH	基準径 $\ell g$	シャンク径 DCON	溝数 NOF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
13569	3/8 - 19	JIS2	2.5P	100	28	21	14	4	D	● 114	10,600
13570				120						● 138	13,000
13571				150						● 181	17,300
13575	1/2 - 14	JIS2	2.5P	150	35	25	18	4	D	● 282	20,100
13583	3/4 - 14			150	35	25	23			● 453	31,800
13591	1 - 11			150	45	32	26			● 598	44,600

■ Please see p.999 for length of external center and shank square length  $\ell k$  and width DRVS.

1. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
2. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.975.

G-LIST No. | TH1151

# 一般用短ねじ ロングシャンク

LONG SHANK・GENERAL APPLICATION (SHORT THREAD)

## LT-S-TPT

HSS

### ねじの種類 : PT(Rc)

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 $\ell c$	全長 LF	ねじ長 THLGTH	基準径 $\ell g$	シャンク径 DCON	溝数 NOF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
13610	1/8 - 28	JIS2	2.5P	100	16.5	10.5	8	4	D	● 41	7,300
13611				120						● 50	8,500
13612				150						● 62	10,400
13615	1/4 - 19	JIS2	2.5P	100	19.5	12.5	11	4	D	● 81	8,000
13616				120						● 90	9,300
13617				150						● 115	10,600

■ 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法 $\ell k$ , DRVSはP.999をご覧ください。

1. タップ精度はめねじ精度を保证するものではありません。
2. 切削油剤、ペーストはP.975をご参照下さい。

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 $\ell c$	全長 LF	ねじ長 THLGTH	基準径 $\ell g$	シャンク径 DCON	溝数 NOF	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
13620	3/8 - 19	JIS2	2.5P	100	21	14	14	4	D	● 116	13,000
13621				120						● 142	15,600
13622				150						● 185	17,300
13625	1/2 - 14	JIS2	2.5P	150	27	17	18	4	D	● 286	20,100
13635	3/4 - 14			150	29	19	23			● 462	31,800
13645	1 - 11			150	35	22	26			● 603	44,600

■ Please see p.999 for length of external center and shank square length  $\ell k$  and width DRVS.

1. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
2. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.975.

**WEBカタログならお探しのページを瞬時に探せる ▶▶▶ P.6**

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼				中炭素鋼		高炭素鋼		合金鋼		調質鋼 Hardened Steel						ステンレス 鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鋼 Cast Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル 鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅 Copper	黄銅 Brass	黄銅 鋳物 Brass Casting	青銅 Bronze	アルミ 圧延材 Aluminum Rolled	アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	マグネシウム 合金鋳物 Magnesium Alloy Casting	亜鉛合金 鋳物 Zinc Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	Ni基 合金 Nickel Alloy	熱硬化性 プラスチック Thermo Setting Plastic	熱可塑性 プラスチック Thermo Plastic
	製品記号 Abbreviation	C ~0.25%	CO.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	ACADC	MC	ZDC											
LT-TPT	○	○																															
LT-S-TPT	○	○																															

**在庫記号について Inventory symbols**

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item
- = 特定代理店在庫 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

■ アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.

ドリル  
TAPERS  
タップ  
SPECIFICATION CHARTS  
形状寸法表  
ゲージ  
ROUND DIES  
丸ダイス  
ROLLING DIES  
転造工具  
OTHER PRODUCTS  
各種製品  
INDEX  
THREAD MILL  
スレッドミル  
FLUTELESS TAP  
溝なしタップ  
SPIRAL FLUTED TAP  
スパイラルタップ  
SPIRAL POINTED TAP  
ポイントタップ  
HAND TAP  
ハンドタップ  
TAPER PIPE THREADS (UK)  
管用テーパタップ(英式)  
PARALLEL PIPE THREADS (UK)  
管用平行タップ(英式)  
TAPER PIPE THREADS (ANSI)  
管用テーパタップ(米式)  
PARALLEL PIPE THREADS (ANSI)  
管用平行タップ(米式)  
INSERT SCREW  
THREAD TAP  
インサートねじ用  
NUT TAP  
ナットタップ  
MACHINING CENTER TAP  
マシニングセンタータップ  
DRILL TAP  
ドリルタップ