

### ③ サニタリー継手

## パイプ、溶接配管用継手


Pipes, Fitting for Welding end

サニタリーパイプ／溶接式エルボ／溶接式45° エルボ  
Sanitary Pipe／90° Elbow both end Weld／45° Elbow both end Weld

### サニタリーパイプ

### Sanitary Pipe

#### Type TBS / Type TPS




TBS(ステンレス鋼サニタリー管)・・・1.0<sup>S</sup>~4.0<sup>S</sup>  
 TPS(継目なしサニタリー管)・・・8A~15A  
 8A~15A: 内面 BA(光輝焼鈍)(Ra≤0.5μm)  
 外面 #320~#400 バフ研磨(Ra≤2.5μm)  
 8A~15A: Bright annealed (BA) finish for internal surface (Ra≤0.5μm)  
 #320~#400 buff abrasive finish for external surface (Ra≤2.5μm)  
 ※SUS316Lのみ  
 ※Only SUS316L

Nom.size	OD	t	Mass kg/4m
1.0 <sup>S</sup>	25.4	1.2	2.86
1.25 <sup>S</sup>	31.8	1.2	3.62
1.5 <sup>S</sup>	38.1	1.2	4.37
2.0 <sup>S</sup>	50.8	1.5	7.29
2.5 <sup>S</sup>	63.5	2	12.1
3.0 <sup>S</sup>	76.3	2	14.7
3.5 <sup>S</sup>	89.1	2	17.2
4.0 <sup>S</sup>	101.6	2	19.6
4.5 <sup>S</sup>	114.3	3	32.9
5.5 <sup>S</sup>	139.8	3	40.5
6.5 <sup>S</sup>	165.2	3	48
※ 8A	13.8	1.65	2
※ 10A	17.3	1.65	2.57
※ 15A	21.7	2.1	4.12

### 溶接式エルボ

### 90° Elbow both end Weld

#### Type 90EL-W




※SUS316Lのみ  
Only SUS316L

Nom.size	OD	t	A	Mass kg
1.0 <sup>S</sup>	25.4	1.2	33.5	0.04
1.25 <sup>S</sup>	31.8	1.2	38	0.05
1.5 <sup>S</sup>	38.1	1.2	48.5	0.09
2.0 <sup>S</sup>	50.8	1.5	60.5	0.18
2.5 <sup>S</sup>	63.5	2	83.5	0.41
3.0 <sup>S</sup>	76.3	2	88.5	0.47
3.5 <sup>S</sup>	89.1	2	103.5	0.66
4.0 <sup>S</sup>	101.6	2	127	1.1
4.5 <sup>S</sup>	114.3	3	152.4	2.02
5.5 <sup>S</sup>	139.8	3	190.5	3.08
6.5 <sup>S</sup>	165.2	3	228.6	3.94
※ 8A	13.8	1.65	38	0.03
※ 10A	17.3	1.65	38	0.036
※ 15A	21.7	2.1	38	0.062

### 溶接式 45° エルボ

### 45° Elbow both end Weld

#### Type 45EL-W



※SUS316Lのみ  
Only SUS316L

Nom.size	OD	t	A	Mass kg
1.0 <sup>S</sup>	25.4	1.2	13.9	0.02
1.25 <sup>S</sup>	31.8	1.2	15.7	0.03
1.5 <sup>S</sup>	38.1	1.2	20.1	0.05
2.0 <sup>S</sup>	50.8	1.5	25.1	0.09
2.5 <sup>S</sup>	63.5	2	34.6	0.21
3.0 <sup>S</sup>	76.3	2	36.7	0.24
3.5 <sup>S</sup>	89.1	2	42.9	0.33
4.0 <sup>S</sup>	101.6	2	52.6	0.55
4.5 <sup>S</sup>	114.3	3	63.1	1.01
5.5 <sup>S</sup>	139.8	3	78.9	1.54
6.5 <sup>S</sup>	165.2	3	94.7	1.97
※ 8A	13.8	1.65	15.7	0.015
※ 10A	17.3	1.65	15.7	0.018
※ 15A	21.7	2.1	15.7	0.031