

G-LIST No. | DW1073


超硬ドリル2Dタイプ

CARBIDE DRILL 2D TYPE

A
The A Brand

AD-2D

切削条件 Cutting Conditions | **P.385**



コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
Drills may have some discoloration, but it does not cause any performance problems.

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径-シャンク径 DC - DCON	有効加工長 LU	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8675200	2 - 3	10	14	62	3	37.9	0.4	●	5	5,450
8670200	2							●	9	5,450
8675210	2.1 - 3							●	6	5,450
8670210	2.1							●	9	5,450
8675220	2.2 - 3	9	14	62	3	37.9	0.4	●	6	5,450
8670220	2.2							●	9	5,450
8675230	2.3 - 3							●	6	5,450
8670230	2.3							●	9	5,450
8675240	2.4 - 3	8	14	62	3	37.9	0.4	●	6	5,450
8670240	2.4							●	9	5,450
8675250	2.5 - 3							●	6	5,450
8670250	2.5							●	9	5,450
8675260	2.6 - 3	14	20	66	3	37.9	0.5	●	7	5,450
8670260	2.6							●	9	5,450
8675270	2.7 - 3							●	7	5,450
8670270	2.7							●	9	5,450
8670276	2.76	13	20	66	4	36	0.6	●	10	5,860
8670278	2.78							●	10	5,860
8675280	2.8 - 3							●	11	5,860
8670280	2.8							●	11	6,160
8675290	2.9 - 3	17	28	66	5	37.9	0.5	●	7	5,450
8670290	2.9							●	9	5,450
8675300	3 - 3							●	7	5,450
8670300	3							●	10	5,450
8670310	3.1	18	28	66	5	37.9	0.5	●	10	5,860
8670320	3.2							●	10	5,860
8670330	3.3							●	11	5,860
8670340	3.4							●	11	6,160
8670350	3.5	17	28	66	5	37.9	0.5	●	11	6,160
8670360	3.6							●	11	6,160
8670366	3.66							●	11	6,160
8670368	3.68							●	11	6,160

ツールNo. EDP No.	直径-シャンク径 DC - DCON	有効加工長 LU	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8670370	3.7	13	20	66	4	36	0.7	●	11	6,160
8670380	3.8							●	11	6,160
8670390	3.9							●	11	6,160
8670400	4							●	11	6,160
8675410	4.1 - 5	16	24	66	5	37.9	0.7	●	15	6,610
8670410	4.1							●	19	6,610
8675420	4.2 - 5							●	15	6,610
8670420	4.2							●	19	6,610
8675430	4.3 - 5	15	24	66	5	37.9	0.8	●	15	6,610
8670430	4.3							●	20	6,610
8675440	4.4 - 5							●	15	6,610
8670440	4.4							●	20	6,610
8675450	4.5 - 5	15	24	66	5	37.9	0.8	●	15	6,610
8670450	4.5							●	20	6,610
8675460	4.6 - 5							●	16	7,070
8670460	4.6							●	20	7,070
8670462	4.62	18	28	66	6	36	0.8	●	20	7,070
8670464	4.64							●	20	7,070
8675470	4.7 - 5							●	16	7,070
8670470	4.7							●	20	7,070
8675480	4.8 - 5	18	28	66	5	37.9	0.9	●	16	7,070
8670480	4.8							●	16	7,070
8675490	4.9 - 5							●	16	7,070
8670490	4.9							●	20	7,070
8675500	5 - 5	18	28	66	5	37.9	0.9	●	16	7,070
8670500	5							●	20	7,070
8670510	5.1							●	21	7,460
8670520	5.2							●	21	7,460
8670530	5.3	17	28	66	6	36	1	●	21	7,460
8670540	5.4							●	21	7,460
8670550	5.5							●	21	7,460
8670552	5.52							●	21	7,820

次ページへ
直径 DC 5.54 ~ 9.26 NEXT



WEBカタログで常に最新情報が閲覧可能

▶▶▶ P.6

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。) Discontinued item

■ アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.