

エクレマーサクシオンFW型

水 粉体 薬品



PVC

食品 給排水 機械機器 ポンプ

- 特長
 - ・特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
 - ・作業者の静電気による被害や、ICなどの誤作動を防ぎます。
 - ・搬送物の目詰まりや付着を防止でき、精密計量機器などの用途に適しています。
 - ・デリバリー、サクシオン両用途に使用可能。
 - ・透明でホース内の流体物を確認できます。
 - ・食品衛生法適合品（厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く）
- 使用温度
 - ・-20℃～60℃
- 色
 - ・硬質部分 アイボリー
 - ・軟質部分 グリーン透明


標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	耐負圧力 (mmHg)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)	価格欄 (記入用)
	内径	外径							
EF-38	38.1 (1½)	44.3	50	0.4	1.5	750	300	29.5	
EF-50	50.5 (2)	58.1	50	0.4	1.2	750	400	44	
EF-75	75.8 (3)	85	20	0.3	1.1	750	700	33.4	

※外径は参考値です。() はインチ表示です。
注：使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止して下さい。

エクレマーサクシオンCT型

水 粉体 薬品



PVC

食品 給排水 機械機器 ポンプ

- 特長
 - ・特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
 - ・作業者の静電気による被害や、ICなどの誤作動を防ぎます。
 - ・搬送物の目詰まりや付着を防止でき、精密計量機器などの用途に適しています。
 - ・透明でホース内の流体物を確認できます。
 - ・FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
 - ・食品衛生法適合品（厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く）
- 使用温度
 - ・-20℃～60℃
- 色
 - ・グリーン透明

標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	耐負圧力 (mmHg)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)	価格欄 (記入用)
	内径	外径(※1)							
EC-25	25 (1)	32.5	50	0.4	1.3	750	150	15.5	
EC-32	32 (1¼)	40.7	50	0.3	1.1	750	200	19.5	
EC-38	38.1 (1½)	45.5	50	0.3	1.1	750	250	26.5	
EC-50	50.8 (2)	61	50	0.3	1.0	750	350	38.5	
EC-65	63.5 (2½)	75	20	0.3	1.0	750	550	20	
EC-75	76.2 (3)	89	20	0.3	1.0	750	600	31.6	
EC-90(※2)	89 (3½)	103	20	0.2	0.8	750	700	40	
EC-100	101.6 (4)	118	20	0.2	0.8	750	750	53	

(※1) 外径は参考値です。() はインチ表示です。
(※2) 受注生産品です。最低ロットは100mです。
注：使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止して下さい。