

黒ホース **水** **薬品**



PVC


散水 灌漑 給排水 カバー

- 特長 ・紫外線の透過を防ぎ、藻の発生を防止します。
- 使用温度 ・-20℃~60℃

■標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	価格欄 (記入用)
	内径	外径		
BB-5×8	5	8	200	
BB-15×20	15	20	50	
BB-19×25	19	25	50	
BB-25×31	25	31	50	

耐油チューブ (リール付) **燃料油** **軽油**



PVC

油

- 特長 ・耐油ドレンチューブ。
・機械設備・油抜きなどの燃料配管に最適です。
- 使用温度 ・-20℃~60℃
- 色 ・ピンク透明



■標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	価格欄 (記入用)
	内径	外径		
OL-3×5	3	5	50	
OL-4×7	4	7	50	
OL-5×8	5	8	50	
OL-6×9	6	9	50	
OL-9×13	9	13	50	