


G-LIST No. | EW1356

チタン合金加工用不等リードエンドミル5刃ロング刃

Variable Lead End Mill Long Type for Titanium Alloy

UVXL-TI-5FL

切削条件 Cutting Conditions | P594





(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×コーナR×首下長 DC × RE × LU	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	首径 DN	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8555520	12 × R1 × 60						●	156	25,700
8555521	12 × R1 × 60						●	155	28,300
8555522	12 × R1.5 × 60						●	155	28,300
8555523	12 × R2 × 60	110	48	12	11.5		●	155	28,300
8555524	12 × R2.5 × 60						●	155	28,300
8555525	12 × R3 × 60						●	156	28,300
8555526	12 × R4 × 60						●	155	28,300
8555560	16 × R1 × 80						●	327	55,400
8555561	16 × R1 × 80						●	325	58,300
8555562	16 × R1.5 × 80						●	325	58,300
8555563	16 × R2 × 80	130	64	16	15.5		●	325	58,300
8555564	16 × R2.5 × 80						●	326	58,300
8555565	16 × R3 × 80						●	328	58,300
8555566	16 × R4 × 80						●	326	58,300
8555600	20 × R1 × 100						●	612	82,400
8555601	20 × R1 × 100					5 B	●	612	86,600
8555602	20 × R1.5 × 100						●	612	86,600
8555603	20 × R2 × 100	160	80	20	19.5		●	613	86,600
8555604	20 × R2.5 × 100						●	618	86,600
8555605	20 × R3 × 100						●	612	86,600
8555606	20 × R4 × 100						●	611	86,600
8555607	20 × R5 × 100						●	612	86,600
8555650	25 × R1 × 125						●	1,110	122,000
8555651	25 × R1 × 125						●	1,121	129,000
8555652	25 × R1.5 × 125						●	1,110	129,000
8555653	25 × R2 × 125						●	1,111	129,000
8555654	25 × R2.5 × 125	190	100	25	24.5		●	1,109	129,000
8555655	25 × R3 × 125						●	1,117	129,000
8555656	25 × R4 × 125						●	1,121	129,000
8555657	25 × R5 × 125						●	1,117	129,000
8555658	25 × R6 × 125						●	1,115	129,000

SAFE-LOCK®溝付き

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×コーナR×首下長 DC × RE × LU	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	首径 DN	刃数 ZEFP	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8555680	12×R1 × 60-SL						●	154	32,600
8555681	12×R3 × 60-SL	110	48	12	11.5		●	155	32,600
8555682	16×R1 × 80-SL	130	64	16	15.5		●	323	63,400
8555683	16×R3 × 80-SL						●	322	63,400
8555684	20×R1 ×100-SL					5 B	●	609	95,000
8555685	20×R3 ×100-SL	160	80	20	19.5		●	610	95,000
8555686	20×R5 ×100-SL						●	606	95,000
8555687	25×R1 ×125-SL						●	1,103	139,000
8555688	25×R3 ×125-SL	190	100	25	24.5		●	1,107	139,000
8555689	25×R5 ×125-SL						●	1,107	139,000



被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~ 35HRC	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	~ 350HB					
UVXL-TI-5FL	~ 40HRC	~ 45HRC	~ 55HRC	~ 60HRC	~ 65HRC						

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLS

SPECIFICATION CHART
形状寸法表

ハイスエンドミル
HSS END MILLS

インデキシング
INDEX TOOL

各種超硬
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

CARBIDE SQUARE
超硬スクエア

CARBIDE LONG
NECK SQUARE
超硬ロング
ネックスクエア

CARBIDE BALL NOSE
超硬ボール

CARBIDE BALL NOSE
WITH LONG NECK
超硬ロング
ネックボール

CARBIDE PENCIL
NECK BALL NOSE
超硬ペンシル
ネックボール

CARBIDE CORNER RADIUS
超硬コーナR

CARBIDE ROUGHING
超硬ラフィング

CARBIDE TAPER
超硬テーパ

CARBIDE TAPER
BALL NOSE
超硬テーパ
ボール

CARBIDE TAPER
CORNER RADIUS
超硬テーパ
コーナR

CARBIDE
COUNTERBORING
超硬座ぐり

CARBIDE CHAMFERING
超硬面取り

ROUTER FOR CFRP
CFRP用
ルーター