

MC901 板

幅 mm×長さ mm 厚さ mm	600×1200 質量 (kg/ 枚)	1000×1000 質量 (kg/ 枚)	1000×2000 質量 (kg/ 枚)
5	4.2	5.8	11.6
7	5.8	8.1	16.2
10	8.4	11.6	23.2
12	10.0	13.9	27.8
15	12.5	17.4	34.8
20	16.7	23.2	46.4
25	20.9	29.0	58.0
30	25.1	34.8	69.6
35	29.2	40.6	81.2
40	33.4	46.4	92.8
45	37.6	52.2	104.4
50	41.8	58.0	116.0
60	50.1	69.6	—
70	58.5	81.2	—
80	66.8	92.8	—
90	75.2	104.4	—
100	83.5	116.0	—
110	91.9	—	—
120	100.2	—	—
130	108.6	—	—
140	116.9	—	—

幅 mm×長さ mm 厚さ mm	600×600 質量 (kg/ 枚)
150	62.6

*プレーナー加工なし

寸法公差表 (単位: mm)

MC901 板

厚さ	公差
5 ~ 20	0 ~ +1.5
25 ~ 45	0 ~ +2.0
50 ~ 140	0 ~ +3.5
150	0 ~ +15.0
幅	公差
600, 1000	0 ~ +15.0
長さ	公差
600 ~ 2000	0 ~ +20.0

MC901 丸棒

長さ mm 外径 mm	500 質量 (kg/ 本)	1000 質量 (kg/ 本)	300 質量 (kg/ 本)
20	0.2	0.4	—
25	0.3	0.6	—
30	0.4	0.8	—
35	0.6	1.1	—
40	0.7	1.5	—
45	0.9	1.8	—
50	1.1	2.3	—
55	1.4	2.8	—
60	1.6	3.3	—
65	1.9	3.8	—
70	2.2	4.5	—
75	2.6	5.1	—
80	2.9	5.8	—
85	3.3	6.6	—
90	3.7	7.4	—
95	4.1	8.2	—
100	4.6	9.1	—
110	5.5	11.0	—
120	6.6	13.1	—
130	7.7	15.4	—
140	8.9	17.8	—
150	10.2	20.5	6.1
160	11.7	23.3	7.0
170	13.2	26.3	—
180	14.8	29.5	8.9
190	16.4	32.9	—
200	18.2	36.4	10.9
225	23.0	46.0	13.8
250	28.5	57.0	17.1
275	34.4	—	20.7
300	41.0	—	24.6
325	48.1	—	28.9
350	55.8	—	33.5
375	64.0	—	38.4
400	72.8	—	43.7
450	92.2	—	55.3
500	—	—	68.3
600	—	—	98.3

寸法公差表 (単位: mm)

MC901 丸棒

外径	公差
20 ~ 35	+0.1 ~ +1.0
40 ~ 50	+0.1 ~ +3.0
55 ~ 140	+0.1 ~ +4.0
150 ~ 250	+0.1 ~ +5.0
長さ	公差
300, 500, 1000	+1.0 ~ +15.0

MC901 丸棒

(外径 275mm 以上 × 長さ 500mm)

外径	公差
275 ~ 350	+0.1 ~ +8.0
375 ~ 450	+0.1 ~ +15.0
長さ	公差
500	+1.0 ~ +15.0

MC901 丸棒

(外径 275mm 以上 × 長さ 300mm)

外径	公差
275 ~ 300	+0.1 ~ +5.0
325 ~ 400	+0.1 ~ +8.0
450 ~ 600	+0.1 ~ +10.0
長さ	公差
300	+1.0 ~ +15.0

*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

*黒色 (太字) 数値: 在庫品 青色 (斜体) 数値: 受注生産品