


# SPEED TIGER NTA

## 3/4枚刃 40° ラフィング

適応加工内容	荒			
	Z加工 	溝加工 	側面加工 	マルチ加工 
	Z ≤ 0.3d	ap ≤ 0.5d	ap ≤ 1d ae ≤ 0.5d	ap ≤ 0.5d ≤ 2°

適応被削材	低炭素鋼 SS材	<HRC 30 S45C	<HRC 45 合金鋼	<HRC 50 調質鋼	<HRC 55 焼入れ鋼	<HRC 60	<HRC 65	ステンス SUS304	鋳鉄 FCD	インコネ	チタン 合金	アルミ 合金	グラファイト 複合材
-------	-------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------	------------	----------------	-----------	------	-----------	-----------	---------------



型番	刃径 d d11	刃長 l 0 ~ +0.5	全長 L ±0.5	シャンク径 D h6	刃数 Z	ユーザー様価格
NTA 0503	5.0	13	50	6	3	¥ 4,020
NTA 0603	6.0	16		8		
NTA 0804	8.0	19	75	10	4	¥ 5,010
NTA 1004	10.0	25		12		¥ 6,770
NTA 1204	12.0	30		16		¥ 8,360
NTA 1604	16.0	35		20		¥ 24,610
NTA 2004	20.0	45	100	20		¥ 32,780



特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ファインピッチ 40° ネジレ角で HRC45 以下の軟質系スチールの荒取りに最適で低価格です。</li> <li>・低切り込みで長寿命です。</li> </ul>
----	--

ページ	品名		比較
関連	P24	3枚刃 アルミ用 ラフィング	アルミ用ラフィング
	P26	4枚刃 難削材用 ラフ&フィニッシュ	難削材用ラフ&フィニッシュです。
	P34	3/4枚刃 防振ラフィング	スチールからステンレスまで大きな切り込みに最適な防振ラフィングです。