

# エアフレンド

Air



機械機器

エアツール

- 特長
  - ・ゴムホースに比べて耐候性が優れ、屋外でも長期間使用できます。
  - ・柔軟性があり操作性に優れています。
  - ・エア工具用。
- 使用温度
  - ・-20℃～60℃
- 色
  - ・ブルー

PVC

## 標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	参考重量 (kg/巻)	価格欄 (記入用)
	内径	外径					
AF-6.5	6.5	13	100	1.5	5	12.0	
AF-8	8	15	100	1.5	6	15	
AF-9.5	9.5	16.5	100	1.5	5	17.4	
AF-13	12.7	21.5	100	1.5	6	26	

# ガンロック

Air



エアツール

- 特長
  - ・ゴムホースに比べて耐候性が優れ、屋外でも長期間使用できます。
  - ・柔軟性があり操作性に優れています。
  - ・砕岩機用。
- 使用温度
  - ・-20℃～60℃
- 色
  - ・ブルー

PVC

## 標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	参考重量 (kg/巻)	価格欄 (記入用)
	内径	外径					
AG-19	19	27.5	20、100	1	5.8	7.4、37	
AG-25	25	34.5	100	1	4	51	